

LAC/EASY480

Suporte de entrada

para a entrada automatizada de até 480 têxteis/h.



Código EAN: 4002516728863 / Número de material: 12401990 /
Número de material antigo: 59535054EU

Categorias de produto associadas	
Calandras	•
Categoria do aparelho/acessórios	
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•

- Economia de custos com automatização parcial da entrada de roupa
- Aperto dos têxteis durante a entrada para resultados sem vincos
- Possível a entrada de pequenos têxteis por várias faixas
- Inclui um comando com visor tátil a cores
- Disponível para larguras de trabalho de 2000 até 3300 mm