

KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno  
com 3 zonas de cozinhar individuais



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 3 zonas de cozinhar individuais em diferentes tamanhos
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516739777 / Número de material: 12418220 /  
Número de material antigo: 26736070IB

<b>Tipo de aquecimento</b>	
Tipo de aquecimento	Indução
<b>Tipo de construção</b>	
Independente do fogão	•
<b>Design</b>	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
<b>Zonas de cozinhar</b>	
Número de zonas de cozinhar	3
Número de áreas de cozinhar	0
Número máximo de recipientes para cozinhar	3
<b>1ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	à esquerda ao centro
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 140-280
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
<b>2ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	atrás à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 110-220
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
<b>3ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	frente à direita
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 90-160
Potência Booster máx. em W	1850
Potência máx. em W	1350
<b>Conforto de utilização</b>	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Função automática Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Regulações personalizáveis	•
Timer	•
Manter quente	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Utilização do calor residual	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0

KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno  
com 3 zonas de cozinhar individuais




Código EAN: 4002516739777 / Número de material: 12418220 /  
Número de material antigo: 26736070IB


Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	53
Dimensões em mm (profundidade)	526
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	48
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	8
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	6,60
Comprimento do cabo elétrico em m	1,6
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Cabo de ligação	Sim

## KM 7360 FL

Placa de indução independente do forno  
com 3 zonas de cozinhar individuais



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (\*Fußnote) (Installation  
drawing)