

KM 7361 FR

Placa de indução independente do forno  
com 4 zonas de cozinhar individuais



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 zonas de cozinhar individuais em diferentes tamanhos
- Com 626 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516740162 / Número de material: 12418230 /  
Número de material antigo: 26736110IB

| Tipo de aquecimento                        |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de aquecimento                        | Indução           |
| Tipo de construção                         |                   |
| Independente do fogão                      | •                 |
| Design                                     |                   |
| Elegante superfície vitrocerâmica          | •                 |
| Instalação sobre a bancada                 | –/–               |
| Cor da vitrocerâmica                       | Preto             |
| Moldura em aço inox                        | •                 |
| Instalação sobre a bancada                 | •                 |
| Zonas de cozinhar                          |                   |
| Número de zonas de cozinhar                | 4                 |
| Número de áreas de cozinhar                | 0                 |
| Número máximo de recipientes para cozinhar | 4                 |
| 1ª zona/área de cozinhar                   |                   |
| Posição                                    | frente à esquerda |
| Tipo                                       | Zona Vario        |
| Tamanho em mm                              | Ø 110-220         |
| Potência Booster máx. em W                 | 3000              |
| Potência máx. em W                         | 2300              |
| 2ª zona/área de cozinhar                   |                   |
| Posição                                    | atrás à esquerda  |
| Tipo                                       | Zona Vario        |
| Tamanho em mm                              | Ø 90-160          |
| Potência Booster máx. em W                 | 1850              |
| Potência máx. em W                         | 1350              |
| 3ª zona/área de cozinhar                   |                   |
| Posição                                    | atrás à direita   |
| Tipo                                       | Zona Vario        |
| Tamanho em mm                              | Ø 100-190         |
| Potência Booster máx. em W                 | 2100              |
| Potência máx. em W                         | 1400              |
| 4ª zona/área de cozinhar                   |                   |
| Posição                                    | frente à direita  |
| Tipo                                       | Zona Vario        |
| Tamanho em mm                              | Ø 100-190         |
| Potência Booster máx. em W                 | 2100              |
| Potência máx. em W                         | 1400              |
| Conforto de utilização                     |                   |
| Ligação em rede com Miele@home             | •                 |
| Função automática Con@ctivity              | •                 |
| Reconhecimento do recipiente e do tamanho  | •                 |
| Comando através de teclas sensoras         | ComfortSelect     |
| Cor dos elementos de comando               | Amarelo           |
| Reconhecimento de recipientes permanente   | •                 |
| Função Stop&Go                             | •                 |
| Função Recall                              | •                 |
| Timer                                      | •                 |

KM 7361 FR

Placa de indução independente do forno  
com 4 zonas de cozinhar individuais




Código EAN: 4002516740162 / Número de material: 12418230 /  
Número de material antigo: 26736110IB

|                                                                               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Desligar automático                                                           | •               |
| Sistema automático                                                            | •               |
| Manter quente                                                                 | •               |
| Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)               | •               |
| <b>Eficiência e sustentabilidade</b>                                          |                 |
| Utilização do calor residual                                                  | •               |
| Consumo de energia no modo desligado em W                                     | 0,5             |
| Consumo de energia no modo standby em W                                       | 1,0             |
| Consumo de energia no modo de espera em rede em W                             | 2,0             |
| Tempo até à ligação automática no modo desligado em min                       | 20              |
| Tempo até à ligação automática no modo de espera em min                       | 20              |
| Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min               | 20              |
| <b>Conforto de manutenção</b>                                                 |                 |
| Vitrocerâmica de limpeza fácil                                                | •               |
| <b>Segurança</b>                                                              |                 |
| Desativação de segurança                                                      | •               |
| Função de bloqueio                                                            | •               |
| Bloqueio de funcionamento                                                     | •               |
| Ventilador de arrefecimento integrado                                         | •               |
| Proteção contra sobreaquecimento                                              | •               |
| Indicação de calor residual                                                   | •               |
| <b>Caraterísticas técnicas</b>                                                |                 |
| Dimensões em mm (largura)                                                     | 626             |
| Dimensões em mm (altura)                                                      | 55              |
| Dimensões em mm (profundidade)                                                | 526             |
| Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada      | 560 mm - 600 mm |
| Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada | 490 mm - 500 mm |
| Altura de montagem com caixa de ligação em mm                                 | 55              |
| Peso em kg                                                                    | 9               |
| Potência máxima instalada em kW                                               | 7,30            |
| Comprimento do cabo elétrico em m                                             | 1,4             |
| Tensão em V                                                                   | 230             |
| Frequência em Hz                                                              | 50-60           |
| <b>Acessórios fornecidos</b>                                                  |                 |
| Cabo de ligação                                                               | Sim             |

## KM 7361 FR

Placa de indução independente do forno  
com 4 zonas de cozinhar individuais



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (\*Fußnote)  
(Installation drawing)