


KM 7363 FL

Placa de indução independente do forno  
com áreas de cozinhar Flex para grandes recipientes




- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 zonas de cozinhar, incluindo 1 área de cozinhar Flex
- Com 620 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity
- Uso prático de recipientes grandes graças a zonas de cozinhar Flex

Código EAN: 4002516740186 / Número de material: 12418250 /  
Número de material antigo: 267363701B

<b>Tipo de aquecimento</b>	
Tipo de aquecimento	Indução
<b>Tipo de construção</b>	
Independente do fogão	•
<b>Design</b>	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação à face	•
Instalação sobre a bancada	•
<b>Zonas de cozinhar</b>	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
<b>Zonas de cozinhar PowerFlex</b>	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar Flex
Tamanho em mm	Ø 110-210
Potência máx. em W	2100
Potência Booster máx. em W	3000
<b>1ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	frente à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 90-160
Potência Booster máx. em W	1850
Potência máx. em W	1350
<b>2ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	atrás à esquerda
Tipo	Zona Vario
Tamanho em mm	Ø 110-220
Potência Booster máx. em W	3000
Potência máx. em W	2300
<b>3ª zona/área de cozinhar</b>	
Posição	à direita
Tipo	Zona de cozinhar Flex
Tamanho em mm	210x400
Potência Booster máx. em W	3650
Potência máx. em W	3000
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Cor da indicação	Amarelo
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•

KM 7363 FL

Placa de indução independente do forno  
com áreas de cozinhar Flex para grandes recipientes




Código EAN: 4002516740186 / Número de material: 12418250 /  
Número de material antigo: 267363701B


Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Utilização do calor residual	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
<b>Segurança</b>	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	53
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	600
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	53
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	9
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Cabo de ligação	Sim

## KM 7363 FL

Placa de indução independente do forno  
com áreas de cozinhar Flex para grandes recipientes



KM7363FL surface-mounted (\*Fußnote) (Installation drawing)



KM7363FL flush (\*Fußnote) (Installation drawing)