

G 7130 SC Front AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele
- Máquina de água renovada: a partir de ?? consumo de água no programa Automático
- Abertura e fecho da porta especialmente suaves: ComfortClose



Código EAN: 4002516735861 / Número de material: 12418980 /
Número de material antigo: 21713018IB

Tipo de instalação	
Máquina de lavar louça de instalação livre	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	CleanSteel Front
Versão do painel	Painel direito
Tipo de comando	Tecla selectora de programas
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	Visor
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	B
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,64
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	64
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,40
Duração do programa ECO em minutos	199
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	43
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Secagem turbotérmica por circulação de ar	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•

G 7130 SC Front AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.




Código EAN: 4002516735861 / Número de material: 12418980 /
Número de material antigo: 217130181B

Delicado	•
QuickPowerWash	•
Extra silencioso 39 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Configuração dos cestos	ExtraComfort
Número de serviços	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Segurança para crianças	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	845
Altura do nicho máxima em mm	880
Profundidade do nicho em mm	600
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	845
Profundidade do aparelho em mm	600
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	119,5
Peso líquido em kg	57,0
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe
Acessórios fornecidos	
1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•

G 7130 SC Front AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre
com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)