

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Otimização de espaço com gaveta 3D MultiFlex
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Nível de ruído extremamente reduzido de apenas ?? dB (A)
- Máquina de água renovada: a partir de ?? consumo de água no programa Automático
- Cestos ExtraComfort para conforto e resultados perfeitos no dia a dia



Código EAN: 4002516736219 / Número de material: 12419030 /
Número de material antigo: 217600161B

| | |
|--|----------------------------------|
| Tipo de instalação | |
| Máquina de lavar louça de instalação livre | • |
| Máquina de lavar louça com 60 cm | • |
| Design | |
| Cor do painel | Branco brilhante |
| Versão do painel | Painel direito |
| Tipo de comando | Tecla selectora de programas |
| Visor | Visor de 1 linha com texto claro |
| Cor do visor | Branco |
| MultiLingua | • |
| Conforto | |
| Ligação em rede com Miele@home | • |
| Dosagem automática com PowerDisk | • |
| Auxiliar de fecho da porta | ComfortClose |
| Indicação do tempo restante | • |
| Pré-seleção de início até 24 horas | • |
| Controlo das funções | Visor |
| Seleção do idioma do visor | • |
| Eficiência e sustentabilidade | |
| Classe de eficiência energética (A-G) | A |
| Consumo de água no prog. autom. em l a partir de | 6,0 |
| Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo) | 8,4 |
| Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh | 0,54 |
| Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos) | 54 |
| Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh | 0,29 |
| Duração do programa ECO em minutos | 230 |
| Classe de emissão de ruído | B |
| Emissão de ruídos em dB(A) | 42 |
| EcoFeedback | • |
| Tecnologia EcoPower | • |
| Higiene testada | • |
| Ligação à água quente | • |
| Meia carga | • |
| Qualidade do resultado | |
| Máquina de lavar louça com água renovada | • |
| Secagem AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Secagem turbotérmica por circulação de ar | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programas de lavagem | |
| ECO | • |
| Automático | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intensivo 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



Código EAN: 4002516736219 / Número de material: 12419030 /
Número de material antigo: 217600161B

| | |
|---|---|
| Delicado | • |
| QuickPowerWash | • |
| Higiene | • |
| Solar | • |
| Extra silencioso 37 dB(A) | • |
| Limpeza da máquina | • |
| Enxaguar sal | • |
| Opções de lavagem | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Limpeza extra | • |
| Secagem extra | • |
| Configuração dos cestos | |
| Arrumação dos talheres | Gaveta 3D MultiFlex |
| Suporte de copos FlexCare | 2 |
| Suporte para chávenas FlexCare | 1 |
| Configuração dos cestos | ExtraComfort |
| Número de serviços | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL-Assist | • |
| Segurança | |
| Sistema Waterproof | • |
| Indicação de controlo do filtro | • |
| Segurança para crianças | • |
| Caraterísticas técnicas | |
| Largura do nicho mínima em mm | 600 |
| Largura do nicho máxima em mm | 600 |
| Altura do nicho mínima em mm | 845 |
| Altura do nicho máxima em mm | 880 |
| Profundidade do nicho em mm | 600 |
| Largura do aparelho em mm | 598 |
| Altura do aparelho em mm | 845 |
| Profundidade do aparelho em mm | 600 |
| Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm | 119,5 |
| Peso líquido em kg | 56,0 |
| Potência máxima instalada em kW | 2,00 |
| Tensão em V | 230 |
| Fusível em A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frequência elétrica padrão | 50 |
| Comprimento da mangueira de entrada de água em cm | 1,50 |
| Comprimento da mangueira de esgoto em cm | 1,50 |
| Comprimento do cabo elétrico em m | 1,70 |
| Idiomas do visor disponíveis | |
| Idiomas disponíveis através do MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.




Código EAN: 4002516736219 / Número de material: 12419030 /
Número de material antigo: 217600161B

| Acessórios fornecidos | |
|---------------------------|---|
| 1 x PowerDisk | • |
| Voucher para 6 PowerDisks | • |

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre
com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)