

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

A | 42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Higiene 75 °C



- Testada para uma vida útil de 20 anos*
- Classe máxima de eficiência energética A: poupa energia e protege o ambiente
- Cestos ExtraComfort para conforto e resultados perfeitos no dia a dia
- Dosagem automática com PowerDisk para conforto e sustentabilidade
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash

* Durante a fase de desenvolvimento das séries de máquinas de lavar louça G 5000 e G 7000, a Miele testou modelos e componentes principais em 5600 lavagens (= 280 lavagens por ano durante um período de 20 anos) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos



Código EAN: 4002516736226 / Número de material: 12419040 /
Número de material antigo: 217600171B

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7600 SC AutoDos
N.º de mat. do fabricante	12419040
Número EAN	4002516736226
Gama	Platinum
Tipo de instalação	
Máquina de lavar louça de instalação livre	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Inox CleanSteel
Versão do painel	Painel direito
Tipo de comando	Softkeys
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	AutoClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	Controlo do volume acústico, acústico, Visor
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Consumo de energia com pré-seleção de início em W	0,90
Consumo de energia no modo desligado em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,90
Número de serviços	14
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	42
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

A | 42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Higiene 75 °C



Código EAN: 4002516736226 / Número de material: 12419040 /
Número de material antigo: 217600171B

Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicado	•
Higiene	•
Solar	•
Extra silencioso 37 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Segurança para crianças	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	845
Altura do nicho máxima em mm	880
Profundidade do nicho em mm	600
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	845
Profundidade do aparelho em mm	600
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	119,5
Peso líquido em kg	58,0

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

A | 42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Higiene 75 °C



Código EAN: 4002516736226 / Número de material: 12419040 /
Número de material antigo: 217600171B

Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70

Acessórios fornecidos

1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•

Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), italiano,
nederlands, português,
español, türkçe

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

A | 42 dB | Gaveta para talheres | Cestos ExtraComfort | AutoDos | Higiene 75 °C



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)