

## G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex
- Comunicação simples com o aparelho: Miele@home
- Nível de ruído extremamente reduzido de apenas 42 dB(a) dB (A)
- Máquina de lavar louça de água renovada: a partir de 6.0 l no programa Automático
- Posicionamento flexível e seguro: configuração dos cestos ExtraComfort



Código EAN: 4002516736226 / Número de material: 12419040 /  
Número de material antigo: 217600171B

<b>Tipo de instalação</b>	
Máquina de lavar louça de instalação livre	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
<b>Design</b>	
Cor do painel	Inox CleanSteel
Versão do painel	Painel direito
Tipo de comando	Tecla selectora de programas
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
<b>Conforto</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	Visor
Seleção do idioma do visor	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
<b>Qualidade do resultado</b>	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
SensorDry	•
Secagem turbotérmica por circulação de ar	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programas de lavagem</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
Delicado	•

## G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre

com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.




Código EAN: 4002516736226 / Número de material: 12419040 /  
Número de material antigo: 217600171B

Higiene	•
Solar	•
Extra silencioso 37 dB(A)	•
Limpeza da máquina	•
<b>Opções de lavagem</b>	
AutoDos	•
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
<b>Configuração dos cestos</b>	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	2
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	ExtraComfort
Quantidade de serviços	14
MultiClip	•
<b>Segurança</b>	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Segurança para crianças	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	845
Altura do nicho máxima em mm	880
Profundidade do nicho em mm	600
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	845
Profundidade do aparelho em mm	600
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	119,5
Peso líquido em kg	58,0
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em cm	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto em cm	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
<b>Idiomas do visor disponíveis</b>	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
<b>Acessórios fornecidos</b>	
1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•

G 7600 SC AutoDos

Máquina de lavar louça de instalação livre  
com dosagem automática graças ao AutoDos com PowerDisk integrado.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)