

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Máquina de lavar louça de integrar completamente ideal para design de cozinha sem puxadores.



- Dosagem automática: AutoDos com PowerDisk integrado
- Design inovador e máximo conforto: gaveta 3D MultiFlex
- Comunicação simples com o aparelho: Miele@home
- Abertura automática da porta ao bater duas vezes: Knock2open
- Operação rápida por movimento: comando com visor M Touch



Código EAN: 4002516736264 / Número de material: 12419080 /  
Número de material antigo: 217980621B

| <b>Tipo de instalação</b>  |                                |
|--|--------------------------------|
| Máquinas de lavar louça de integrar completamente                  | •                              |
| Máquina de lavar louça com 60 cm                                   | •                              |
| <b>Design</b>  |                                |
| Cor do painel  | CleanSteel/<br>Obsidianschwarz |
| Versão do painel   | Painel totalmente integrado    |
| Tipo de comando  | Tecla selectora de programas   |
| Visor  | M Touch Vi                     |
| Cor do visor   | Branco                         |
| MultiLingua  | •                              |
| <b>Conforto</b>  |                                |
| Ligação em rede com Miele@home                                     | •                              |
| Dosagem automática com PowerDisk                                   | •                              |
| Knock2open   | •                              |
| Auxiliar de fecho da porta   | AutoClose                      |
| BrilliantLight   | •                              |
| Indicação do tempo restante  | •                              |
| Pré-seleção de início até 24 horas                                 | •                              |
| Controlo das funções   | óptico e acústico              |
| Possibilidade de juntar mais louça                                 | •                              |
| Seleção do idioma do visor   | •                              |
| <b>Eficiência e sustentabilidade</b>                               |                                |
| Classe de eficiência energética (A-G)                              | A                              |
| Consumo de água no prog. autom. em l a partir de                   | 6,0                            |
| Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)        | 8,4                            |
| Consumo de energia eléctrica no prog. ECO em kWh                   | 0,54                           |
| Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos) | 54                             |
| Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh            | 0,29                           |
| Duração do programa ECO em minutos                                 | 230                            |
| Classe de emissão de ruído   | B                              |
| Emissão de ruídos em dB(A)   | 41                             |
| EcoFeedback  | •                              |
| Tecnologia EcoPower  | •                              |
| Higiene testada  | •                              |
| Ligação à água quente  | •                              |
| Meia carga   | •                              |
| <b>Qualidade do resultado</b>                                      |                                |
| Máquina de lavar louça com água renovada                           | •                              |
| Secagem AutoOpen   | •                              |
| SensorDry  | •                              |
| Secagem turbotérmica por circulação de ar                          | •                              |
| BrilliantGlassCare   | •                              |
| <b>Programas de lavagem</b>  |                                |
| ECO  | •                              |
| Automático   | •                              |
| ComfortWash 45 °C  | •                              |

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Máquina de lavar louça de integrar completamente ideal para design de cozinha sem puxadores.



Código EAN: 4002516736264 / Número de material: 12419080 /  
Número de material antigo: 21798062IB

|   |                     |
|---|---------------------|
| Intensivo 75 °C   | •                   |
| PowerWash   | •                   |
| Delicado  | •                   |
| QuickPowerWash  | •                   |
| Higiene   | •                   |
| Solar   | •                   |
| Extra silencioso 37 dB(A)                                       | •                   |
| Pasta/Paella  | •                   |
| Sem cesto superior 65 °C  | •                   |
| Limpeza da máquina  | •                   |
| <b>Opções de lavagem</b>  |                     |
| AutoDos   | •                   |
| IntenseZone   | •                   |
| Express   | •                   |
| Limpeza extra   | •                   |
| Secagem extra   | •                   |
| <b>Configuração dos cestos</b>                                  |                     |
| Arrumação dos talheres  | Gaveta 3D MultiFlex |
| Suporte de copos FlexCare                                       | 3                   |
| Suporte para chávenas FlexCare                                  | 1                   |
| Configuração dos cestos   | MaxiComfort         |
| Número de serviços  | 14                  |
| MultiClip   | •                   |
| <b>Segurança</b>  |                     |
| Sistema Waterproof  | •                   |
| Indicação de controlo do filtro                                 | •                   |
| Segurança para crianças   | •                   |
| <b>Caraterísticas técnicas</b>                                  |                     |
| Largura do nicho mínima em mm                                   | 600                 |
| Largura do nicho máxima em mm                                   | 600                 |
| Altura do nicho mínima em mm                                    | 805                 |
| Altura do nicho máxima em mm                                    | 870                 |
| Profundidade do nicho em mm                                     | 550                 |
| Largura do aparelho em mm                                       | 598                 |
| Altura do aparelho em mm  | 805                 |
| Profundidade do aparelho em mm                                  | 550                 |
| Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm               | 116,5               |
| Peso líquido em kg  | 48,0                |
| Potência máxima instalada em kW                                 | 2,00                |
| Tensão em V   | 230                 |
| Fusível em A  | 10                  |
| Número de fases   | 1                   |
| Frequência elétrica padrão                                      | 50                  |
| Comprimento da mangueira de entrada de água em cm               | 1,50                |
| Comprimento da mangueira de esgoto em cm                        | 1,50                |
| Comprimento do cabo elétrico em m                               | 1,70                |
| Peso das placas frontais mín. em kg                             | 4,0                 |
| Peso das placas frontais máx. em kg                             | 11,0                |
| [reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica] | 7,0                 |

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

Máquina de lavar louça de integrar completamente ideal para design de cozinha sem puxadores.



Código EAN: 4002516736264 / Número de material: 12419080 /  
Número de material antigo: 21798062IB

[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica] 14,0

Substituir lâmpada

Serviço ao cliente

### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

### Acessórios fornecidos

1 x PowerDisk

•

Voucher para 6 PowerDisks

•

## G 7980 SCVi AutoDos K20

Máquina de lavar louça de integrar completamente ideal para design de cozinha sem puxadores.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)