

H 2861-1 B 125 Edition

Forno

em design combinável com função AirFry, ligação em rede e PerfectClean.



- Visor de texto claro com botões de controlo: EasyControl Plus
- Limpeza fácil: equipamento PerfectClean
- Aparelho com ligação em rede por Wi-Fi: Miele@home
- Resultados perfeitos com a maior simplicidade: programas automáticos
- Para um acabamento crocante: AirFry

A+

Código EAN: 4002516776345 / Número de material: 12435900 /  
Número de material antigo: 22286184SER

<b>Campanha de aniversário</b>	
Modelos 125 anos	•
<b>Tipo de construção</b>	
Cor do aparelho	Cinza grafite
<b>Construção e design</b>	
Forno de encastrar	•
VitroLine	•
<b>Vantagens</b>	
Aquecimento rápido	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
AirFry	•
Programas automáticos	•
Ar quente Eco	•
Modos de funcionamento com grill	•
Grill	•
Ar quente Plus	•
Aquecimento intenso	•
Aquecimento superior/inferior	•
Aquecimento inferior	•
Grelhar por circulação de ar	•
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Visor	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do início do tempo de cozinhar	•
Programação do final do tempo de cozinhar	•
Programação do tempo de confeção	•
Indicação da temperatura real	•
Indicador de temperatura nominal	•
Sinal sonoro ao alcançar a temperatura nominal	•
Temperatura recomendada	•
Regulações individuais	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A+
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	20
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
<b>Conforto de manutenção</b>	
Interior do forno com PerfectClean e parede posterior catalítica	•
Porta CleanGlass	•

H 2861-1 B 125 Edition

Forno

em design combinável com função AirFry, ligação em rede e PerfectClean.



Código EAN: 4002516776345 / Número de material: 12435900 /  
Número de material antigo: 22286184SER

<b>Segurança</b>	
Sistema de arrefecimento do aparelho com frente fria	•
Desativação de segurança	•
Bloqueio de funcionamento	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Volume do interior do forno em l	76
Número de níveis de encaixe	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 1	5
Número de níveis de encaixe no interior do forno 2	5
Marcação dos níveis de encaixe	•
Iluminação no interior do forno	1 spot de halogéneo
Temperaturas em °C	30–300
Temperaturas mín. em °C	30
Temperaturas máx. em °C	300
Largura do nicho mín. em mm	560
Largura do nicho máx. em mm	568
Altura do nicho mín. em mm	590
Altura do nicho máx. em mm	595
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	596
Profundidade do aparelho em mm	568
Peso em kg	42,0
Potência máxima instalada em kW	3,50
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	16
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Comprimento do cabo elétrico em m	1,50
Substituir lâmpada	Cliente
<b>Acessórios fornecidos</b>	
Tabuleiro com PerfectClean	1
Tabuleiro Gourmet perfurado para forno e AirFry com PerfectClean	1
Tabuleiro universal com PerfectClean	1
Grelha para bolos e assados	1
Calhas telescópicas FlexiClip (par)	1
Grelhas laterais amovíveis (par)	1
Voucher para um tabuleiro de grelhar e assar HGBB71 com PerfectClean	1

H 2861-1 B 125 Edition

Forno

em design combinável com função AirFry, ligação em rede e PerfectClean.



installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing