

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Máquina de lavar louça de integrar completamente

A | 41 dB | Gaveta para talheres | Cestos Jubilee | BrilliantLight | AutoDos



- Testada para uma vida útil de 20 anos*
- Classe máxima de eficiência energética A: poupa energia e protege o ambiente
- Os autênticos favoritos: edição especial dos nossos melhores cestos
- Carregamento cómodo graças à visão perfeita mesmo no escuro com BrilliantLight
- Dosagem automática com PowerDisk para conforto e sustentabilidade
- Mais possibilidades de informação e conectividade com Miele@home
- Permite a perfeição no design da cozinha e a abertura automática: Knock2open

* Durante a fase de desenvolvimento das séries de máquinas de lavar louça G 5000 e G 7000, a Miele testou modelos e componentes principais em 5600 lavagens (= 280 lavagens por ano durante um período de 20 anos) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20anos



Código EAN: 4002516763475 / Número de material: 12470560 /
Número de material antigo: 217793621B

Informações gerais	
Designação do modelo	G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.
N.º de mat. do fabricante	12470560
Número EAN	4002516763475
Gama	Platinum
Tipo de instalação	
Máquinas de lavar louça de integrar completamente	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	Preto obsidiana
Versão do painel	Painel totalmente integrado
Tipo de comando	Softkeys
Visor	Visor de 1 linha com texto claro
Cor do visor	Branco
MultiLingua	•
Conforto	
Ligação em rede com Miele@home	•
Dosagem automática com PowerDisk	•
Knock2open	•
Auxiliar de fecho da porta	ComfortClose
BrilliantLight	•
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação de funcionamento	óptico e acústico, Controlo do volume acústico
Seleção do idioma do visor	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,4
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,29
Duração do programa ECO em minutos	230
Consumo de energia com pré-seleção de início em W	0,90
Consumo de energia no modo desligado em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,90
Número de serviços	14
Classe de emissão de ruído	B
Emissão de ruídos em dB(A)	41
FlexiTimer com EcoStart	•
EcoFeedback	•
Tecnologia EcoPower	•
Higiene testada	•

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Máquina de lavar louça de integrar completamente

A | 41 dB | Gaveta para talheres | Cestos Jubilee | BrilliantLight | AutoDos



Código EAN: 4002516763475 / Número de material: 12470560 /

Número de material antigo: 217793621B

Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
SensorDry	•
Secagem por condensação ativa	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensivo 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delicado	•
Higiene	•
Solar	•
Extra silencioso 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Sem cesto superior 65 °C	•
Limpeza da máquina	•
Enxaguar sal	•
Opções de lavagem	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta 3D MultiFlex
Suporte de copos FlexCare	4
Suporte para chávenas FlexCare	1
Configuração dos cestos	125 Gala Edition
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Segurança	
Sistema Waterproof	•
Indicação de controlo do filtro	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do nicho mínima em mm	600
Largura do nicho máxima em mm	600
Altura do nicho mínima em mm	805
Altura do nicho máxima em mm	870

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Máquina de lavar louça de integrar completamente

A | 41 dB | Gaveta para talheres | Cestos Jubilee | BrilliantLight | AutoDos



Código EAN: 4002516763475 / Número de material: 12470560 /

Número de material antigo: 217793621B

Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	598
Altura do aparelho em mm	805
Profundidade do aparelho em mm	550
Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm	116,5
Peso líquido em kg	48,0
Potência máxima instalada em kW	2,00
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência elétrica padrão	50
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,50
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	1,70
Peso das placas frontais mín. em kg	4,0
Peso das placas frontais máx. em kg	11,0
[reequipável ao min. através do serviço de assistência técnica]	7,0
[reequipável ao máx. através do serviço de assistência técnica]	14,0
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
1 x PowerDisk	•
Voucher para 6 PowerDisks	•
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), italiano, nederlands, português, español, türkçe

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Máquina de lavar louça de integrar completamente

A | 41 dB | Gaveta para talheres | Cestos Jubilee | BrilliantLight | AutoDos



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)