

KM 7466 FR 125 Edition

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 zonas de cozinhar incluindo 1 área de cozinhar potente PowerFlex
- Com 626 mm de largura com moldura em aço inoxidável para instalação sobre a bancada
- Tempos de cozinhar mais curtos: TwinBooster
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home

Código EAN: 4002516772187 / Número de material: 12485570 /
Número de material antigo: 267466001B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7466 FR 125 Edition
N.º de mat. do fabricante	12485570
Número EAN	4002516772187
Gama	Gold
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Moldura em aço inox	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	2
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Tamanho em mm	Ø 150 – 230
Potência máx. em W	2100
Consumo máx. de energia Booster em W	3000
Consumo máx. de energia TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 140-190
Potência máx. em W	1850
Potência Booster máx. em W	2500
Potência TwinBooster máx. em W	3000
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-160
Potência máx. em W	1400
Potência Booster máx. em W	1700
Potência TwinBooster máx. em W	2200
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	À direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência máx. em W	3400
Potência Booster máx. em W	4800
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•

KM 7466 FR 125 Edition

Placa de indução independente do forno
com área de cozinhar PowerFlex para máxima potência.



Código EAN: 4002516772187 / Número de material: 12485570 /

Número de material antigo: 267466001B

Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Cor dos elementos de comando	Amarelo
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	626
Dimensões em mm (altura)	52
Dimensões em mm (profundidade)	526
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	45
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490 mm
Peso em kg	11
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60
Acessórios fornecidos	
Cabo de ligação	Sim
Voucher para uma placa para grelhar Gourmet GGRP	•

