

## WCB680 WCS 125 Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

com A -10 %, SteamCare e TwinDos para um tratamento perfeito da roupa.



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos
- Poupe ainda mais energia com A -10 %\*
- SteamCare reduz o tempo de engomagem em até 50 % e refresca a roupa
- Dosagem precisa e automática de detergente com TwinDos®
- Miele@home: ligação em rede inteligente para mais opções\*\*

\* 10 % de mais poupança em comparação ao valor-limite (52) da CEE A

\*\* Oferta digital adicional da Miele & Cie. KG. Todas as aplicações inteligentes tornam-se possíveis através do sistema Miele@home. O conjunto de funções pode variar consoante o modelo e o país.



Código EAN: 4002516776642 / Número de material: 12486480 /  
Número de material antigo: 11CB6801P

<b>Campanha de aniversário</b>	
Modelos 125 anos	•
<b>Tipo de construção</b>	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Encastrável por baixo da bancada	•
Batente da porta	à direita
<b>Tipo de instalação</b>	
Marca do produto	W1 Chrome Edition
Máquinas de carga frontal	•
<b>Centrifugação</b>	
Velocidade de centrifugação máx.	1400
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
<b>Design</b>	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Branco lótus
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus
Versão do painel	Reto
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	DirectSensor amarelo, 7 seg.
<b>Eficiência de limpeza</b>	
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
<b>Tratamento delicado da roupa</b>	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	8,0
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Mais económico do que o valor-limite (52) da classe de eficiência energética A	10%
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	43
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	48
Classe de eficiência de centrifugação	B
Classe de emissão do ruído ( centrifugação)	A
Emissão do ruído centrifugação em dB(A) re 1 pW	72
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	219
Consumo de energia no modo desligado em W	0,30
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,60

WCB680 WCS 125 Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

com A -10 %, SteamCare e TwinDos para um tratamento perfeito da roupa.



Código EAN: 4002516776642 / Número de material: 12486480 /

Número de material antigo: 11CB6801P

Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavagem</b>	
Algodão	•
Algodão com pré-lavagem	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura/Gangas	•
Refrescar (vapor)	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
<b>Extras para lavagem</b>	
Curto	•
Alisar com vapor	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
<b>Segurança</b>	
Sistema antifugas	Watercontrol-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	636
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1054
Prof. do aparelho sem porta (encastrar por baixo de bancada) em mm	600
Peso em kg	80
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2
<b>Acessórios fornecidos</b>	
UltraPhase 1+2	•
Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele	•

WCB680 WCS 125 Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

com A -10 %, SteamCare e TwinDos para um tratamento perfeito da roupa.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm