

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

em qualidade industrial com tempo de funcionamento de 79 min, instalação simples.



- Volume do tambor de 64 l, capacidade de carga 8.0 kg
- Pannel inox de qualidade e tambor com estrutura de favos Miele
- Fornecido pronto a ligar, inclui ficha
- Tempo de funcionamento profissional de apenas 79 min com 8.0 kg de capacidade de carga
- Compacto e integrado como coluna de lavar/secar



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /  
Número de material antigo: 51110801IB

<b>Construção e modelo</b>	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	SmartBiz
Frente	Branco lótus
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	64
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos	•
<b>Aplicação</b>	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
<b>Dados de potência</b>	
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,50
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,16
Consumo de água com ligação de água fria em l	52,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,30
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	79
Humidade residual com lavagem a frio em %	49
Velocidade de centrifugação em rpm.	1400
Fator g	535
Horas de funcionamento testadas	15000
<b>Comando</b>	
Tipo de comando	DirectSensor 7 segmentos
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com inscrição de texto claro	•
<b>Dosagem</b>	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	220-240V~ 50HZ
Potência de aquecimento em kW	1,90-2,20
Potência total em kW	2,10-2,40
Fusível em A	10
Fornecimento com tomada	•
<b>Ligação à água/descarga da água</b>	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	850

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

em qualidade industrial com tempo de funcionamento de 79 min, instalação simples.



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /

Número de material antigo: 51110801IB

Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	636
Medida exterior, altura bruta em mm	944
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	690
Peso líquido em kg	91,0
Peso bruto em kg	95
Carga máxima no piso em N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,00
<b>Equipamento</b>	
Cruzeta resistente de aço inoxidável	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Classe de eficiência de centrifugação (A-G)	B
Consumo de energia calculado por 100 ciclos de lavagem em kWh no programa «Eco 40-60»	43
Consumo de água calculado por ciclo de lavagem em litros no programa «Eco 40-60»	48
Classe de emissão de ruído (em centrifugação) (A-D)	A
Emissão de ruído durante a centrifugação em dB(A)re1pW	69
Tempo de funcionamento do programa «Eco 40-60» em min.	219
Taxa de reciclagem em %	95
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•