

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

em qualidade industrial com tempo de funcionamento de 79 min, instalação simples.



- Volume do tambor de 64 l, capacidade de carga 8.0 kg
- Paineis em inox de qualidade e tambor com estrutura de favos Miele
- Fornecido pronto a ligar, inclui ficha
- Tempo de funcionamento profissional de apenas 79 min com 8.0 kg de capacidade de carga
- Compacto e integrado como coluna de lavar/secar



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /
Número de material antigo: 51110801B

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	SmartBiz
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	64
Abertura da porta [Ø] em mm	300
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à direita
Motor síncrono isento de manutenção	•
Tambor com estrutura de favos em aço inoxidável	•
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Dados de potência	
Eficácia comprovada contra vírus	•
Consumo de água específico com ligação de água fria em l/kg	6,50
Consumo energético específico com ligação de água fria em kWh/kg	0,16
Consumo de água com ligação de água fria em l	52,0
Consumo energético com ligação de água fria em kWh	1,30
Tempo de funcionamento do programa em min. ao ligar à água fria	79
Humidade residual com lavagem a frio em %	49
Velocidade de centrifugação em rpm.	1400
Fator g	535
Horas de funcionamento testadas	15000
Comando	
Tipo de comando	DirectSensor 7 segmentos
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com inscrição de texto claro	•
Dosagem	
Gaveta de detergentes	3 compartimentos
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	220-240V~ 50HZ
Potência de aquecimento em kW	1,90-2,20
Potência total em kW	2,10-2,40
Fusível em A	10
Fornecimento com tomada	•

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Máquina de lavar roupa com aquecimento elétrico

em qualidade industrial com tempo de funcionamento de 79 min, instalação simples.



Código EAN: 4002516778431 / Número de material: 12506820 /

Número de material antigo: 51110801B

Ligação à água/descarga da água	
Água fria [quantidade]	1x 1/2" com rosca de 3/4"
Bomba de esgoto	DN 22
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	636
Medida exterior, altura bruta em mm	944
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	690
Peso líquido em kg	91,0
Peso bruto em kg	95
Carga máxima no piso em N	2820
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Libertação de calor no local em Mj/h	1,00
Equipamento	
Cruzeta resistente de aço inoxidável	•
Resistência especial	•
Sistema automático de quantidade+	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A–G)	A
Classe de eficiência de centrifugação (A–G)	B
Consumo de energia calculado por 100 ciclos de lavagem em kWh no programa «Eco 40–60»	43
Consumo de água calculado por ciclo de lavagem em litros no programa «Eco 40–60»	48
Classe de emissão de ruído (em centrifugação) (A–D)	A
Emissão de ruído durante a centrifugação em dB(A)re1pW	69
Tempo de funcionamento do programa «Eco 40–60» em min.	219
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
WiFiConn@ct	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•