

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Secador com bomba de calor

de qualidade industrial para instalação simples sem conduta de saída de ar.



- Volume do tambor de 120.00 l, capacidade de carga 8.0 kg
- 50 % menos de consumo de energia do que o secador de saída de ar\*
- Painel de aço inoxidável de alta qualidade e tambor com estrutura de favos Miele
- Fornecido pronto a ligar, inclui ficha
- Compacto e integrado como coluna de lavar/secar

\* Os secadores com bomba de calor têm um consumo de energia até 50 % inferior ao dos secadores de saída de ar com aquecimento elétrico.



Código EAN: 4002516778134 / Número de material: 12507230 /

Número de material antigo: 521108011B

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	SmartBiz
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	120,00
Sistema de secagem	Bomba de calor
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	2 l
Consumo energético específico em Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em kWh/kg	0,14
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,12
Tempo de funcionamento do programa em min.	134
Tempo de funcionamento do programa Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em min.	134
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	112
Horas de funcionamento testadas	15000
Comando	
Tipo de comando	DirectSensor 7 segmentos
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•
Painel com inscrição de texto claro	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Bomba de calor
Ligação elétrica	220-240V~ 50HZ
Potência total em kW	1,10
Fusível em A	10
Fornecimento com tomada	•
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	636
Medida exterior, altura bruta em mm	940

## PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Secador com bomba de calor

de qualidade industrial para instalação simples sem conduta de saída de ar.



Código EAN: 4002516778134 / Número de material: 12507230 /

Número de material antigo: 521108011B

Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	690
Peso líquido em kg	53,5
Peso bruto em kg	58
Carga máxima no piso em N	920
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	1,79
<b>Equipamento</b>	
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão na porta	•
Sistema de filtragem do permutador de calor SmartBiz	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado Plus	•
Tubo de saída de água condensada	•
FragranceDos	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética	A+++
Classe de eficiência energética (A–G)	C
Classe de eficiência de condensação	A
Classe de eficiência de condensação (A–D)	A
Eficiência de condensação em %	94
Consumo de energia anual em kWh	161
Consumo de energia ponderado por 100 cargas no programa «Secagem para guardar ECO» em kWh	89
Ruído no programa padrão Algodão Secagem normal com carga completa em dB(a)	67
Emissões de ruído aéreo no programa padrão «Secagem para guardar ECO» em dB(A) re 1 pW	64
Classe de emissão de ruído aéreo (A–D)	B
Tempo de funcionamento no programa padrão em min.	165
Tempo de funcionamento no programa «Secagem para guardar ECO» em min	165
Princípio de funcionamento	Condensação
Capacidade de carga em kg	8,0
Taxa de reciclagem em %	95
Sistema fechado hermeticamente	•
Refrigerante	R290
Quantidade de refrigerante em kg	0,14
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO2e	3
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO2e	0,42
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
WiFiConn@ct	•

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Secador com bomba de calor

de qualidade industrial para instalação simples sem conduta de saída de ar.



Código EAN: 4002516778134 / Número de material: 12507230 /

Número de material antigo: 52110801IB

#### Normas e certificados

CE

•

VDE

•

VDE-CEM

•

Proteção contra salpicos de água IP X4

•

WEEE

•

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

•