

## KWTUS 7074 F

Garrafeira de encastrar por baixo da bancada  
com zonas de temperatura separadas, FlexiFrame e ActiveHumidity.



- Temperatura ideal de consumo e conservação com zonas de temperatura separadas
- Armazenamento de garrafas de todos os tamanhos e formas com FlexiFrame
- Regulação ideal da humidade do ar com ActiveHumidity
- Etiquetagem individual das prateleiras de madeira no NoteBoard
- Proteção ideal do vinho graças ao vidro isolante resistente aos raios UV



Código EAN: 4002516779360 / Número de material: 12519510 /  
Número de material antigo: 39707410EU1

|                                                                                                 |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Categoria do aparelho</b>                                                                    |                        |
| Garrafeira                                                                                      | •                      |
| <b>Tipo de construção</b>                                                                       |                        |
| Aparelho de integrar                                                                            | •                      |
| Aparelho integrado                                                                              | •                      |
| Aparelho de integrar por baixo da bancada                                                       | •                      |
| Batente da porta                                                                                | à direita              |
| Sentido de abertura da porta alterável                                                          | •                      |
| Adequado para Side-by-Side                                                                      | •                      |
| <b>Design</b>                                                                                   |                        |
| Cor do exterior                                                                                 | Preto                  |
| Cor da frente                                                                                   | Vidro preto obsidiana  |
| Iluminação da garrafeira                                                                        | LED contínuo regulável |
| <b>Conforto de utilização</b>                                                                   |                        |
| Miele@home                                                                                      | •                      |
| DynaCool                                                                                        | •                      |
| Auxiliar de abertura da porta                                                                   | FrontOpen              |
| Número total de prateleiras                                                                     | 5                      |
| Número de grelhas                                                                               | 4                      |
| Material das grelhas                                                                            | Faia                   |
| Número de grelhas FlexiFrame                                                                    | 3                      |
| Número de grelhas para armazenamento transversal                                                | 1                      |
| SelfClose FlexiFrame                                                                            | •                      |
| NoteBoard                                                                                       | Sim                    |
| Armazenamento com pouca vibração                                                                | •                      |
| <b>Comando</b>                                                                                  |                        |
| Tipo de comando                                                                                 | FreshTouch             |
| Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador | Não                    |
| Número de zonas de temperatura                                                                  | 2                      |
| Intervalo de temp. mín. ajustável em °C                                                         | 5                      |
| Intervalo de temp. máx. ajustável em °C                                                         | 20                     |
| Modo Sabbat                                                                                     | •                      |
| <b>Frigorífico/compartimento frigorífico</b>                                                    |                        |
| Parede posterior seca                                                                           | Cinza                  |
| ActiveHumidity                                                                                  | •                      |
| <b>Eficiência e sustentabilidade</b>                                                            |                        |
| Classe de eficiência energética (A–G)                                                           | F                      |
| Consumo energético anual em kWh                                                                 | 104,00                 |
| Consumo energético em 24 horas em kWh                                                           | 0,28                   |
| <b>Segurança</b>                                                                                |                        |
| Função de bloqueio                                                                              | •                      |
| Alarme acústico da porta                                                                        | •                      |
| Alarme acústico de temperatura                                                                  | •                      |
| Alarme ótico da porta                                                                           | •                      |
| Alarme ótico de temperatura                                                                     | •                      |
| <b>Caraterísticas técnicas</b>                                                                  |                        |
| Largura mín. do nicho em mm                                                                     | 600                    |

## KWTUS 7074 F

Garrafeira de encastrar por baixo da bancada  
com zonas de temperatura separadas, FlexiFrame e ActiveHumidity.




Código EAN: 4002516779360 / Número de material: 12519510 /  
Número de material antigo: 39707410EU1


|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Largura máx. do nicho em mm              | 600         |
| Altura máx. do nicho em mm               | 820         |
| Altura máx. do nicho em mm               | 880         |
| Profundidade do nicho em mm              | 580         |
| Largura do aparelho em mm                | 597         |
| Altura do aparelho em mm                 | 819         |
| Profundidade do aparelho em mm           | 563         |
| Peso em kg                               | 44,0        |
| Classe climática                         | SN-ST       |
| Compartimento frigorífico em l           | 92          |
| Volume útil total em l                   | 92          |
| Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l | 32 garrafas |
| Classe de emissão de ruído (A-D)         | B           |
| Potência sonora em dB(A) re1pW           | 34          |
| Consumo de energia em miliamperes (mA)   | 1500        |
| Tensão em V                              | 220-240     |
| Fusível em A                             | 10          |
| Número de fases                          | 1           |
| Frequência em Hz                         | 50-60       |
| Comprimento do cabo elétrico em m        | 2,2         |
| <b>Acessórios fornecidos</b>             |             |
| Filtro Active AirClean                   | •           |
| Giz branco                               | •           |

## KWTUS 7074 F


Garrafeira de encastrar por baixo da bancada  
com zonas de temperatura separadas, FlexiFrame e ActiveHumidity.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (\*footnote) (installation drawings)