

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
Placa de indução independente do forno
Placa de indução independente do forno



- Superfície nobre para um design de cozinha único com MattFinish
- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: Smart Select White
- 6 zonas de cozinhar incl. 3 áreas de cozinhar PowerFlex potentes
- Com 800 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home

Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /
Número de material antigo: 267576731B

Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
125 Gala Edition	•
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Superfície resistente a riscos	MattFinish
Cor da vitrocerâmica	Preto mate
Efeito anti-dedadas	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	6
Número de áreas de cozinhar	3
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
Zonas de cozinhar PowerFlex	
Quantidade	6
Tipo	Zona de cozinhar PowerFlex
Diâmetro em mm	Ø 150 – 230
Potência em W	2100
Booster em W	3000
TwinBooster em W	3650
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	à esquerda
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	3400
Potência máx. em W	3150
Potência TwinBooster máx. em W	3650
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	central
Tipo	PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	à direita
Tipo	Ponte PowerFlex
Tamanho em mm	230x390
Potência Booster máx. em W	4800
Potência máx. em W	3400
Potência TwinBooster máx. em W	7300
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect White

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed
 Placa de indução independente do forno
 Placa de indução independente do forno



Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /
 Número de material antigo: 267576731B

Função automática Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Branco
Sistema automático	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Reconhecimento de recipientes permanente	•
Regulações personalizáveis	•
Proteção para limpeza	•
Timer	•
Manter quente	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	800
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	780
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	780
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	16
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	804
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60

KM 7576-2 FL 125 Gala Ed

Placa de indução independente do forno

Placa de indução independente do forno



Código EAN: 4002516787600 / Número de material: 12526900 /
Número de material antigo: 267576731B

Acessórios fornecidos

Cabo de ligação

Sim

