

CM 5510 125 Edition

Máquina de café

com o modo OneTouch for Two para desfrutar em pleno do seu café.



- Preparação simultânea premindo um botão: OneTouch for Two
- Resultados perfeitos e aroma de café intenso: AromaticSystem
- Espuma de leite cremosa para variadas especialidades de café
- Limpeza prática com programa de limpeza
- Perfeito para quantidades maiores: função Cafeteira

Código EAN: 4002516785095 / Número de material: 12531970 /
Número de material antigo: 29551021IB

Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
Construção e design	
Máquina de café de instalação livre com sistema de moagem de grão	•
Vantagens	
AromaticSystem	•
Modo OneTouch	•
Modo OneTouch for Two	•
Perfis de utilizadores programáveis	2
Moinho de café cónico protetor de aroma	•
Moagem regulável	•
Outras variedades de café em pó	•
Quantidade de moagem programável	•
Quantidade de água programável	•
Temperatura da água programável	•
Quantidade de leite programável	•
Quantidade de espuma de leite programável	•
Pré-infusão programável	•
Conforto de utilização	
Visor	DirectSensor
Saída de bebida com ajuste progressivo em altura mín. em cm	8,0
Saída de bebida com ajuste progressivo em altura máx. em cm	13,5
MultiLingua	•
Número de variedades de grãos	1
Número de reservatórios de grãos	1
Capacidade reserv. café em grão A em g	200
Capacidade total de todos os reservatórios para café em grão em g	200
Capacidade do reservatório da água em l	1,3
Capacidade da caixa de borras em unidades	7
Capacidade do tabuleiro aparta-pingos em litros	0,8
Reservatórios de acesso fácil	•
Tempo Stand-by programável	•
Regulações individuais	•
Variedades de bebidas	
Quantidade de bebidas selecionáveis em ml	20-300
Ristretto simples	•
Ristretto duplo	•
Expresso simples	•
Expresso duplo	•
Café simples	•
Café duplo	•
Café longo simples	•
Café duplo longo	•
Cappuccino simples	•
Cappuccino duplo	•
Latte Macchiato simples	•
Latte Macchiato duplo	•

CM 5510 125 Edition

Máquina de café

com o modo OneTouch for Two para desfrutar em pleno do seu café.



Código EAN: 4002516785095 / Número de material: 12531970 /

Número de material antigo: 29551021IB

Leite quente simples	•
Leite quente duplo	•
Espuma de leite simples	•
Espuma de leite dupla	•
Caffè Latte simples	•
Caffè Latte duplo	•
Água quente simples	•
Cafeteira	•
Eficiência e sustentabilidade	
Modo Eco de economia de energia comutável	•
Conforto de manutenção	
Descalcificação manual	•
Enxag. autom. tubo do leite com água do reserv.	•
Programas de limpeza práticos	•
Função de lavagem automática	•
ComfortClean	•
Tubo do leite amovível	•
Unidade de fervura amovível	•
Dureza da água ajustável	•
Segurança	
Bloqueio de funcionamento	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do aparelho em mm	241
Altura do aparelho em mm	360
Profundidade do aparelho em mm	460
Potência máxima instalada em kW	1,45
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Comprimento do cabo elétrico em m	1,2
Acessórios fornecidos	
Pastilhas de descalcificação	•
Pastilhas de limpeza	•
Instruções resumidas na parte de trás do aparelho	•
Idiomas do visor disponíveis	
Idiomas disponíveis através do MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,