

## WWI880 WCS 125 Gala Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

Com SteamCare, TwinDos e PowerWash para um tratamento perfeito da roupa.



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos
- Poupar energia com a melhor classe de eficiência energética A
- SteamCare reduz o tempo de engomagem em até 50 % e refresca a roupa
- Dosagem precisa e automática de detergente com TwinDos®
- QuickPowerWash garante resultados eficientes e rápidos em apenas 49 minutos



Código EAN: 4002516791430 / Número de material: 12537200 /  
Número de material antigo: 11WI8801P

<b>Campanha de aniversário</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Campanha de aniversário</b>	
Modelos 125 anos	•
<b>Tipo de construção</b>	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
<b>Tipo de instalação</b>	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
<b>Centrifugação</b>	
Velocidade de centrifugação máx.	1600
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
<b>Design</b>	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Preto obsidiana com aro cromado
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	ComfortSensor branco, 1 linha
<b>Eficiência de limpeza</b>	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Opção Nódos	•
Higiene testada contra vírus	•
<b>Tratamento delicado da roupa</b>	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9,0
<b>Conforto de utilização</b>	
Ligação em rede com Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
MultiLingua	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	49
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	48
Classe de eficiência de centrifugação	A

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

Com SteamCare, TwinDos e PowerWash para um tratamento perfeito da roupa.



Código EAN: 4002516791430 / Número de material: 12537200 /

Número de material antigo: 11WI8801P

Classe de emissão do ruído ( centrifugação)	A
Emissão do ruído centrifugação em dB(A) re 1 pW	68
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	199
Consumo de energia no modo desligado em W	0,40
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,80
EcoFeedback	•
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programas de lavagem</b>	
QuickPowerWash	•
Automático plus	•
Algodão	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Sedas (lavagem manual)	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura/Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Roupa de desporto	•
Edredões de penas	•
Almofadas	•
Penas	•
Cortinados	•
Algodão Higiene	•
Refrescar (vapor)	•
Finish vapor	•
Limpeza da máquina	•
Têxteis novos	•
Só enxaguagem/goma	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
<b>Extras para lavagem</b>	
SingleWash	•
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Pré-lavagem	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Alisar com vapor	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
AllergoWash	•
<b>Qualidade</b>	
Contrapesos em ferro fundido	•

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

Com SteamCare, TwinDos e PowerWash para um tratamento perfeito da roupa.



Código EAN: 4002516791430 / Número de material: 12537200 /  
Número de material antigo: 11WI8801P

#### Segurança

Sistema antifugas	Watercontrol-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•

#### Caraterísticas técnicas

Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	643
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1077
Peso em kg	94
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2

#### Acessórios fornecidos

3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele	•

#### Idiomas do visor disponíveis

Idiomas disponíveis através do MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština
--	---

WWI880 WCS 125 Gala Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1

Com SteamCare, TwinDos e PowerWash para um tratamento perfeito da roupa.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm