

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

compacto e potente com 1165 mm de largura, incluindo controlo remoto DARC 7



- Instalação fácil em funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Motor ECO com os mais baixos valores de ruído e elevada potência de exaustão
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Painel personalizável

A++

Código EAN: 4002516798965 / Número de material: 12553430 /
Número de material antigo: 28C4240SIB

Tipo de construção	
Exaustores de teto	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 35-P
Design	
Cor	Aço inox
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
EasySwitch	•
Interruptor ligar/desligar	•
Desativação do nível Booster programável	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	4
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intensidade da luz em Lx	440 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Iluminação ambiente	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	235
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	400
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	510

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

compacto e potente com 1165 mm de largura, incluindo controlo remoto DARC 7



Código EAN: 4002516798965 / Número de material: 12553430 /
Número de material antigo: 28C4240SIB

Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	685
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	750
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	43,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	54,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	60,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	66,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	44,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	51,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	52,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	165
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	320
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	420
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	520
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	550
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	58,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	63,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	68,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	30,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	48,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	52,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	54,0
Segurança	
Desativação de segurança	•

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

compacto e potente com 1165 mm de largura, incluindo controlo remoto DARC 7




Código EAN: 4002516798965 / Número de material: 12553430 /
Número de material antigo: 28C4240SIB

Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	196
Largura do corpo do exaustor em mm	1165
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	196
Altura do corpo do exaustor em mm	196
Altura total da circulação de ar mín. em mm	196
Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	196
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	21,4
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,19
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar lateral	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Comando à distância	•
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Exaustor de teto

compacto e potente com 1165 mm de largura, incluindo controlo remoto DARC 7



DAC2240, DAC4240 Installation drawings