

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



- Altura livre: com pala em vidro com 598 mm de largura
- Potente: 635 m³/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002516791959 / Número de material: 12553480 /
Número de material antigo: 28H1650BIB

Construção e design	
Cor	Preto obsidiana
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29 Filtro contra odores
Conforto de utilização	
Comando eletrónico	•
ComfortControl	•
Utilização	ComfortControl
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	1
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo anual de energia em kWh/ano	56,2
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente alternada (motor AC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	260
Potência de exaustão nível 2 (m ³ /h) conforme a norma EN 61591	325
Potência de exaustão no Nível 3 (m ³ /h) conforme EN 61591	405
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m ³ /h)	635
Potência sonora no nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	51,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	56,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	60,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora no nível 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	38,0

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



Código EAN: 4002516791959 / Número de material: 12553480 /
Número de material antigo: 28H1650BIB

Pressão sonora no nível 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	42,0
--	------

Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	46,0
--	------

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	55,0
--	------

Recirculação de ar

Potência de exaustão no nível 1 (m³/h) conforme EN 61591	215
--	-----

Potência de exaustão no nível 2 (m³/h) conforme EN 61591	290
--	-----

Potência de exaustão nível Booster (m³/h) conforme EN 61591	570
---	-----

Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	385
--	-----

Potência sonora no Nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	56,0
--	------

Pot. sonora nível Booster (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	74,0
---	------

Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	61,0
--	------

Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	67,0
--	------

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	42,0
--	------

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	47,0
--	------

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	53,0
--	------

Pressão sonora nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	61,0
---	------

Segurança

Desativação de segurança	•
--------------------------	---

Vidro de segurança temperado (ESG)	•
------------------------------------	---

Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm	830-1210
--	----------

Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm	443
--	-----

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	830
---	-----

Largura do corpo do exaustor em mm	598
------------------------------------	-----

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1210
---	------

Altura do corpo do exaustor em mm	443
-----------------------------------	-----

Altura total da circulação de ar mín. em mm	443
---	-----

Profundidade do corpo do exaustor em mm	388
---	-----

Altura total da circulação de ar máx. em mm	443
---	-----

Peso líquido em kg	13,0
--------------------	------

Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
-----------------------------------	-----

Ficha de segurança	•
--------------------	---

Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
--	-----

Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
---	-----

Número de fases	1
-----------------	---

Potência máxima instalada em kW	0,24
---------------------------------	------

Tensão em V	230
-------------	-----

Fusível em A	10
--------------	----

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



Código EAN: 4002516791959 / Número de material: 12553480 /
Número de material antigo: 28H1650BIB

Frequência em Hz 50

Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Ligação à saída de ar em cima e atrás

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm


150

Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno

•

DAH 1650 Active
Exaustor de parede
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



DAH1650 Installation drawings