

DAH 1650 Active  
Exaustor de parede  
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



- Altura livre: com pala em vidro com 598 mm de largura
- Potente: 635 m<sup>3</sup>/h no nível Booster
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /  
Número de material antigo: 28H1650WIB

<b>Construção e design</b>	
Cor do aparelho	Branco brilhante
<b>Tipo de construção</b>	
Exaustor de parede	•
<b>Modos de funcionamento</b>	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29 Filtro contra odores
<b>Conforto de utilização</b>	
Comando eletrónico	•
ComfortControl	•
Utilização	ComfortControl
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Níveis Booster	1
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Consumo anual de energia em kWh/ano	56,2
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
<b>Sistema de filtragem</b>	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	2
<b>Iluminação</b>	
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	330 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
<b>Ventilador</b>	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente alternada (motor AC)	•
<b>Saída de ar</b>	
Potência de exaustão nível 1 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	260
Potência de exaustão nível 2 (m <sup>3</sup> /h) conforme a norma EN 61591	325
Potência de exaustão no Nível 3 (m <sup>3</sup> /h) conforme EN 61591	405
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	635
Potência sonora no nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	51,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	56,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	60,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	69,0
Pressão sonora no nível 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	38,0
Pressão sonora no nível 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	42,0

DAH 1650 Active  
Exaustor de parede  
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /  
Número de material antigo: 28H1650WIB

Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 46,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13 55,0

#### Recirculação de ar

Potência de exaustão no nível 1 (m³/h) conforme EN 61591 215

Potência de exaustão no nível 2 (m³/h) conforme EN 61591 290

Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591 385

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591 570

Potência sonora no Nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 56,0

Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 61,0

Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 67,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3 74,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 42,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 47,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 53,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 61,0

#### Segurança

Desativação de segurança •

Vidro de segurança temperado (ESG) •

#### Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm 830-1210

Altura total para exaustores de funcionamento por recirculação de ar em mm 443

Largura do corpo do exaustor em mm 598

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 830

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm 1210

Altura do corpo do exaustor em mm 443

Altura total da circulação de ar mín. em mm 443

Profundidade do corpo do exaustor em mm 388

Altura total da circulação de ar máx. em mm 443

Peso líquido em kg 13,0

Comprimento do cabo elétrico em m 1,3

Ficha de segurança •

Altura mínima sobre placas elétricas em mm 450

Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Número de fases 1

Potência máxima instalada em kW 0,24

Tensão em V 230

Fusível em A 10

Frequência em Hz 50

DAH 1650 Active  
Exaustor de parede  
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



Código EAN: 4002516791942 / Número de material: 12553490 /  
Número de material antigo: 28H1650WIB

#### Instruções de montagem

Ligação à saída de ar em cima

•

Ligação à saída de ar em cima e atrás

•

Diâmetro do canhão de saída de ar em mm


150

#### Acessórios fornecidos

Válvula antirretorno

•

DAH 1650 Active  
Exaustor de parede  
com iluminação LED económica e comando tátil elegante.



DAH1650 Installation drawings