

DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



- Altura livre: com pala em vidro com 898 mm de largura
- Conforto de utilização único: Con@ctivity
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor
- Adequado para todas as cozinhas: funcionamento com saída de ar e recirculação de ar

B

Código EAN: 4002516791966 / Número de material: 12553570 /
Número de material antigo: 28H2960BIB

Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29 Filtro contra odores
Design	
Cor	Preto obsidiana
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Interruptor ligar/desligar	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	B
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	72,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	B
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	300 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente alternada (motor AC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	215
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	315
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	415
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	675
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	41,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	47,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	65,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



Código EAN: 4002516791966 / Número de material: 12553570 /
Número de material antigo: 28H2960BIB

Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20μPa) conforme EN 60704-2-13 39,0

Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20μPa) conforme a norma EN 60704-2-13 51,0

Recirculação de ar

Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591 190

Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591 280

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591 380

Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591 575

Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 47,0

Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 54,0

Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3 60,0

Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3 71,0

Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 33,0

Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13 40,0

Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 46,0

Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13 57,0

Segurança

Desativação de segurança •

Vidro de segurança temperado (ESG) •

Caraterísticas técnicas

Altura total com saída de ar e motor externo em mm 830-1210

Altura total com circulação de ar e motor externo em mm 443

Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm 830

Largura do corpo do exaustor em mm 898

Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm 1210

Altura do corpo do exaustor em mm 443

Altura total da circulação de ar mín. em mm 443

Profundidade do corpo do exaustor em mm 388

Altura total da circulação de ar máx. em mm 443

Distância mínima sobre placas elétricas em mm 450

Peso líquido em kg 18,0

Comprimento do cabo elétrico em m 1,3

Ficha de segurança •

Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm 650

Potência máxima instalada em kW 0,20

Tensão em V 230

Fusível em A 10

Número de fases 1

Frequência em Hz 50



DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



Código EAN: 4002516791966 / Número de material: 12553570 /
Número de material antigo: 28H2960BIB

Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAH 2960 Escala
Exaustor de parede
com Con@ctivity e comando tátil inteligente para um controlo cómodo



DAH2960 Installation drawings