

DAH 4980 125 Gala Ed

Exaustor de parede

com painel de vidro preto mate como destaque elegante e SmartControl White



- Altura livre: com painel frontal com 898 mm de largura
- Ligação em rede com Con@ctivity e Miele@home
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Motor ECO com os mais baixos valores de ruído e elevada potência de exaustão
- Combinação perfeita: painel de vidro e corpo do exaustor na mesma cor

A++

Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /
Número de material antigo: 28H4980MIB

Campanha de aniversário	
Modelos 125 anos	•
125 Gala Edition	•
Tipo de construção	
Exaustor de parede	•
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Convertível
Filtro de carvão ativo especial	DKF 29 Filtro contra odores
Design	
Cor	Obsidiana negra mate
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Função automática Con@ctivity	•
Controlo eletrónico	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
SmartControl White	•
Interruptor ligar/desligar	•
Tempo de funcionamento suplementar 5/15 min.	•
Indicação de saturação dos filtros de gordura	•
Indicador de saturação do filtro de gorduras programável	•
Indicador de saturação do filtro de carvão ativo programável	•
Pacote Silence	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Motor ECO	•
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	28,2
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D
Sistema de filtragem	
N.º de filtros laváveis na máquina Filtro de gorduras em aço inoxidável (10 camadas)	2
Iluminação	
LED	•
Quantidade x Watt	1 x 3,2 W
Intensidade da luz em Lx	260 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Função reguladora da intensidade de luz	•
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•
Motor de corrente contínua (motor DC)	•
Saída de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	215
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	315

DAH 4980 125 Gala Ed

Exaustor de parede

com painel de vidro preto mate como destaque elegante e SmartControl White



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /

Número de material antigo: 28H4980MIB

Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	415
Potência de exaustão nível Booster (m³/h)	660
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h)	875
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	38,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	45,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	50,0
Potência sonora do nível Booster (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) re20µPa)	24,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	36,0
Pressão sonora do nível Booster (dB(A) re20µPa) conforme a norma EN 60704-2-13	47,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) re20µPa) conforme EN 60704-2-13	54,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão nível 1 (m³/h) conforme a norma EN 61591	175
Potência de exaustão nível 2 (m³/h) conforme a norma EN 61591	275
Potência de exaustão nível 3 (m³/h) conforme a norma EN 61591	430
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	625
Potência de exaustão no nível Booster 2 (m³/h) conforme EN 61591	720
Potência sonora nível 1 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	46,0
Potência sonora nível 2 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	53,0
Potência sonora nível 3 (dB(A) re1pW) conforme a norma EN 60704-3	64,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	73,0
Potência sonora no nível Booster 2 (dB(A) re1pW) conforme EN 60704-3	76,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	32,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13)	39,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13)	50,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13)	59,0
Pressão sonora no nível Booster 2 (dB(A) conforme EN 60704-2-13)	62,0

DAH 4980 125 Gala Ed

Exaustor de parede

com painel de vidro preto mate como destaque elegante e SmartControl White



Código EAN: 4002516792024 / Número de material: 12553640 /



Número de material antigo: 28H4980MIB

Segurança	
Desativação de segurança	•
Vidro de segurança temperado (ESG)	•
Caraterísticas técnicas	
Altura total com saída de ar e motor externo em mm	830-1210
Altura total com circulação de ar e motor externo em mm	420
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	830
Largura do corpo do exaustor em mm	898
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	1210
Altura do corpo do exaustor em mm	420
Altura total da circulação de ar mín. em mm	420
Profundidade do corpo do exaustor em mm	381
Altura total da circulação de ar máx. em mm	420
Distância mínima sobre placas elétricas em mm	450
Peso líquido em kg	18,0
Comprimento do cabo elétrico em m	1,3
Ficha de segurança	•
Distância mínima a placas a gás (potência total máx. 12,6 kW, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Potência máxima instalada em kW	0,22
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar em cima	•
Ligação à saída de ar em cima e atrás	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Acessórios que podem ser adquiridos	
Filtro de carvão ativado	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Exaustor de parede

com painel de vidro preto mate como destaque elegante e SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings