

Guard L1 Parquet  
Aspirador com saco  
Potente | Rodas DynamicDrive | Limpeza delicada para pavimentos duros



- Tubo para juntas e estofos 2 em 1 para uma limpeza prática
- Filtro AirClean Plus com 99,99%\* de capacidade de retenção do pó total
- Testado para uma vida útil de 20 anos\*\*
- ComfortFit desenvolvido para os mais elevados padrões de higiene
- Com regulação da altura e pega ergonómica confortável
- Limpeza fácil com tubo para juntas e estofos 2 em 1
- 4 modos disponíveis ideais para cada tarefa de limpeza
- Silencioso e suave com as rodas Dynamic Drive
- Escova Parquet Twister para uma limpeza suave de pavimentos duros
- Design premium com aplicações elegantes

\* de acordo com a norma IEC 62885-2:2021

\*\* Durante a fase de desenvolvimento da série de aspiradores

Guard anunciada, a Miele testou modelos e componentes principais durante 750 horas de utilização (= 37,5

horas por dia) em vários níveis de potência. Saiba mais: [miele.pt/20anos](http://miele.pt/20anos)

Código EAN: 4002516795087 / Número de material: 12559850 /  
Número de material antigo: 41USFO40SEE

Construção e design	
Cor	Branco brilhante
Tipo de construção	
Aspirador com saco	•
Modelo	Guard L1
Variante do motor	PowerLine
Tipo de produto	SUSFO
Conforto de utilização	
Regulação eletrónica da potência de aspiração	Teclas de pé +/-
Visor luminoso para indicação de potência	•
Tubo de aspiração	Tubo de aspiração X(HES)
Park-System para curtas interrupções	•
Park-System para paragem	Bilateral
Recolha do cabo Comfort	•
Pega ergonómica 2.0	•
Mobilidade	
Rodas antirrisco com eixo em aço	•
Rodas DynamicDrive	•
Raio de ação em m	12
Comprimento do cabo em m	8,5
Sistema de filtragem	
Tipo de saco para aspirador	HyClean Pure TU
Volume do saco do pó em l	3,5
Indicador de substituição do saco do pó	•
Filtro de saída de ar	Filtro AirClean Plus
Filtro de proteção do motor	•
Segurança	
Sistema de bloqueio para escova de aspiração e pega	•
Posicionamento automático do saco do pó	•
Cinta envolvente para proteção dos móveis	•
Caraterísticas técnicas	
Potência em watts	890
Volume em dB	74,0
Largura em mm	500
Altura em mm	239
Peso em kg	6,6
Acessórios fornecidos	
Acessório de três peças	Integrado
Escova para estofos	•
Tubo plano	•
Escova para móveis com cerdas artificiais	•
Escova	Parquet Twister SBB 300-3
Escova de aspiração SBD 365-3	•
Voucher para saco do pó	•