


E 10

1/2 base de chapa perfurada para cestos de copos

p/colocação de diferente material de lavagem, como jarros de leite, taças, etc.



- Apto para cestos inferiores APFD 220, U 876 e U 890
- Tamanho dos furos 1,7 x 1,7 cm

Código EAN: 4002516854142 / Número de material: 12610570 /

Número de material antigo: 67500911D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Base de chapa perfurada	•
Outros acessórios	•
Caraterísticas do produto	
Material	Arame, rev. em Rilsan
Cor	Branco
Aplicável no cesto inferior	U 876, U 890, APFD 220
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	30
Medida exterior, largura bruta em mm	370
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	0,37

E 10

1/2 base de chapa perfurada para cestos de copos

p/colocação de diferente material de lavagem, como jarros de leite, taças, etc.

Código EAN: 4002516854142 / Número de material: 12610570 /

Número de material antigo: 67500911D

Peso bruto em kg

0,49

