

## XKM 3200 WL LMD86

Módulo de comunicação para máquinas da geração PLW/PWD 868x ou 869x para ExpertLine para ligação a Miele MOVE, Segosoft ou outro software de docum.



- Ligação ao Miele MOVE conforme a versão mais atualizada
- Transmissão segura por Ethernet
- Interface REST com disponibilização dos dados em formato JSON
- Funcionamento flexível em redes locais
- Os últimos 30 protocolos de processo são armazenados na máquina

Código EAN: 4002516866527 / Número de material: 12611070 /  
Número de material antigo: 68822104D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar, bombeiros e serviços de salvamento	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/ comunicação	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de instrumentos ocos	•
Reprocessamento de hastes intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzento
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	40
Medida exterior, largura líquida em mm	90
Medida exterior, profundidade líquida em mm	110
Medida exterior, altura bruta em mm	105

## XKM 3200 WL LMD86

Módulo de comunicação para máquinas da geração PLW/PWD 868x ou 869x para ExpertLine para ligação a Miele MOVE, Segosoft ou outro software de docum.



Código EAN: 4002516866527 / Número de material: 12611070 /  
Número de material antigo: 68822104D

Medida exterior, largura bruta em mm	165
Medida exterior, profundidade bruta em mm	210
Peso líquido em kg	0,18
Peso bruto em kg	0,46