

UG 30-60/80

Sapata

para uma carga e descarga ergonómica da máquina de lavar louça – altura 30 cm.



- Indicado para sistemas de água renovada e de tanque
- Aparafusável à máquina de lavar louça
- Altura 30, largura 60, profundidade 60 cm

Código EAN: 4002516814115 / Número de material: 12611810 /

Número de material antigo: 67376111D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar louça de água renovada

•

Máquinas de lavar louça de tanque

•

Equipamentos compatíveis

G 8066

•

PG 8067

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8063

•

PG 8096

•

PG 8099

•

PFD 400

•

PFD 401

•

PFD 402

•

PFD 404

•

PFD 405

•

PFD 407

•

Categoria do produto

Sapata fechada

•

Caraterísticas do produto

Material

Aço inoxidável

Cor

Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm

320

Medida exterior, largura bruta em mm

550

Medida exterior, profundidade bruta em mm

610

Peso líquido em kg

9,70

Peso bruto em kg

10,35