

DEF-80

Tampo da máquina
para aparelhos de encastrar.



- Disponível em aço inoxidável e branco
- Altura 1,5, largura 60, profundidade 60 cm

Código EAN: 4002516855187 / Número de material: 12614930 /
Número de material antigo: 67216009D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8055 U	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058 U	•
PG 8059 U	•
PG 8061 U	•
PG 8096 U	•
PG 8099 U	•
PFD 400 U	•
PFD 401 U	•
PFD 402 U	•
PFD 404 U	•
PFD 405 U	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria do produto	
Acessórios para eletrodomésticos de encastrar	•
Material de instalação	•
Caraterísticas do produto	
Material	Tabul.galvanizado,branco lótus
Cor	Branco lótus
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	72
Medida exterior, largura bruta em mm	610
Medida exterior, profundidade bruta em mm	704
Peso líquido em kg	4,27
Peso bruto em kg	5,72