

KWT 6422 iG-1

Garrafeira de encastrar

com FlexiFrame e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho.



- Armazenamento flexível de garrafas de vinho maiores graças ao FlexiFrame Plus
- Design perfeito para cozinhas sem puxadores: Push2open
- Armazenamento paralelo de vinho através de zonas de temperatura separadas
- Eliminação de odores no frigorífico graças ao filtro Active AirClean
- A sua garrafeira enquadra-se perfeitamente no ambiente: iluminação LED




Código EAN: 4002516813385 / Número de material: 12615910 /

Número de material antigo: 36642228EU1


Tipo de construção	
Aparelho integrado	•
Batente da porta	à direita
Design	
Cor da frente	Bege pérola
Iluminação da garrafeira	Iluminação LED
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Acessórios de aquisição posterior necessária	XKS 3130 W
Auxiliar de abertura da porta	Push2open
Número de grelhas	2
Material das grelhas	Faia
Número de grelhas FlexiFrame	2
NoteBoard	Sim
Comando	
Tipo de comando	TouchControl
Regulação da temperatura independente para compartimento frigorífico e compartimento congelador	Não
Número de zonas de temperatura	2
Intervalo de temp. mín. ajustável em °C	5
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	G
Consumo energético anual em kWh	143,00
Consumo energético em 24 horas em kWh	0,39
Caraterísticas técnicas	
Largura mín. do nicho em mm	560
Largura máx. do nicho em mm	570
Altura máx. do nicho em mm	874
Altura máx. do nicho em mm	890
Profundidade do nicho em mm	550
Largura do aparelho em mm	595
Altura do aparelho em mm	906
Profundidade do aparelho em mm	572
Peso em kg	54,0
Classe climática	SN
Zona para vinhos em l	104
Volume útil total em l	104
Número de garrafas de Bordeaux de 0,75 l	33 garrafas
Classe de emissão de ruído (A-D)	B
Potência sonora em dB(A) re1pW	32
Consumo de energia em miliamperes (mA)	1000
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Número de fases	1
Frequência em Hz	50-60
Comprimento do cabo elétrico em m	2,0

## KWT 6422 iG-1


Garrafeira de encastrar com FlexiFrame e Push2open para sofisticados apreciadores de vinho.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw