

UG 70-60/80/1

Sapata com porta

para uma carga e descarga ergonómica da máquina de lavar louça – altura 70 cm.



- P/colocação de acessórios como recipientes e módulos doseadores
- Aparafusável à máquina
- Com suporte para medidor de condutividade ou fluxímetro
- Com ponto de fixação para LED para visualização do estado
- Com porta e armário de arrumação de acessórios

Código EAN: 4002516854609 / Número de material: 12650230 /

Número de material antigo: 69390400D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•

Equipamentos compatíveis

PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•

Categoria do produto

Sapata fechada	•
Sapata/base para encastrar	•

UG 70-60/80/1

Sapata com porta

para uma carga e descarga ergonómica da máquina de lavar louça – altura 70 cm.



Código EAN: 4002516854609 / Número de material: 12650230 /

Número de material antigo: 69390400D

Caraterísticas do produto

Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	700
Medida exterior, largura líquida em mm	505
Medida exterior, profundidade líquida em mm	597
Medida exterior, altura bruta em mm	630
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	730
Peso líquido em kg	25,39
Peso bruto em kg	27,36