

A 208  
Carro  
para colocação perfeita de 8 cestos de rede.



- Alta capacidade: reprocessamento simultâneo 8 cestos de rede DIN
- 4 possibilidades de ligação adicionais para instrumentos ocios
- Nível extraível para eventual ampliação da altura de carga

Código EAN: 4002516854494 / Número de material: 12668770 /  
Número de material antigo: 69620801D

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Categorias de produto associadas</b>     |                          |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina    | •                        |
| <b>Equipamentos compatíveis</b>             |                          |
| PG 8582                                     | •                        |
| PG 8582 CD                                  | •                        |
| PG 8592                                     | •                        |
| PWD 8682                                    | •                        |
| PWD 8682 CD                                 | •                        |
| PWD 8692                                    | •                        |
| <b>Categoria do produto</b>                 |                          |
| Carro para cestos de rede                   | •                        |
| <b>Características do produto</b>           |                          |
| Material                                    | Aço inoxidável, Plástico |
| Cor   | Aço inoxidável, Preto    |
| <b>Âmbito de aplicação</b>                  |                          |
| Reprocessamento de cestos de rede           | •                        |
| <b>Capacidade</b>                           |                          |
| Cestos de rede DIN [número]                 | 8                        |
| Instrumentos ocios [número]                 | 4                        |
| <b>Dimensões e peso</b>                     |                          |
| Medida exterior, altura líquida em mm       | 397                      |
| Medida exterior, largura líquida em mm      | 529                      |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 546                      |
| Medida exterior, altura bruta em mm         | 570                      |
| Medida exterior, largura bruta em mm        | 480                      |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm   | 540                      |
| Peso líquido em kg                          | 9,83                     |
| Peso bruto em kg                            | 11,02                    |