

A 603
Encaixe
para ampliar o carro A 500 em 2 níveis.



- Com braço de lavagem

Código EAN: 4002516854432 / Número de material: 12669820 /
Número de material antigo: 69660302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Outros complementos/Outro módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	3
Cestos de rede SPRI [número]	2
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	565
Medida exterior, largura líquida em mm	640
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	560
Medida exterior, largura bruta em mm	715
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	6,93
Peso bruto em kg	17,13