

E 975/2

Carro

para limpeza ótima de conjuntos de instrumentos em 2 níveis.



- Equipado com um braço aspersor integrado
- Régua magnética para reconhecimento automático do carro
- As alturas de montagem dos dois níveis são diferentes

Código EAN: 4002516853916 / Número de material: 12678470 /

Número de material antigo: 69597504D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar com cuba grande, bombeiros e serviços de salvamento	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Carro para complementos	•
Carro para colocação de cestos de rede	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	6
Cestos de rede SPRI [número]	4
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	426
Medida exterior, largura líquida em mm	636
Medida exterior, profundidade líquida em mm	790
Medida exterior, altura bruta em mm	790
Medida exterior, largura bruta em mm	715
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	11,40
Peso bruto em kg	28,60
Incluído na embalagem	
Régua magnética para deteção automática do carro (sem ímanes) [número]	1