

DU 1150

Unidade de secagem, elétrica

p/máquinas de 1150 mm de largura e secagem interior e exterior ideal dos itens.



- Com revestimento superior, entrada de ar pela instalação de teto
- 2 filtros HEPA H14 incluídos
- Segurança ideal – filtro HEPA diretamente antes da cuba d/ lavagem
- Débito de ar 250 m³/h
- Vida útil do filtro HEPA: 1000 h

Código EAN: 4002516854555 / Número de material: 12678650 /

Número de material antigo: 69250008D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8617

•

Caraterísticas do produto

Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	855
Medida exterior, largura líquida em mm	850
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1190
Medida exterior, altura bruta em mm	1010
Medida exterior, largura bruta em mm	850
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	120,00
Peso bruto em kg	137,00