

DU 900

Unidade de secagem, elétrica

p/máquinas de 900 mm de largura e secagem interior e exterior ideal da louça.



- Com revestimento superior, entrada de ar pela instalação de teto
- 2 filtros HEPA H14 incluídos
- Segurança ideal – filtro HEPA diretamente antes da cuba d/ lavagem
- Débito de ar 250 m³/h
- Vida útil do filtro HEPA: 1000 h

Código EAN: 4002516854722 / Número de material: 12678660 /

Número de material antigo: 69250009D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório

•

Equipamentos compatíveis

PLW 8615

•

PLW 8616

•

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	845
Medida exterior, largura líquida em mm	845
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1045
Medida exterior, altura bruta em mm	1000
Medida exterior, largura bruta em mm	845
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	115,00
Peso bruto em kg	132,00