

TC 1150

Revestimento superior

p/máquinas de 1150 mm de largura sem condensador de vapor ou unid. de secagem.



- Porta de serviço bloqueável incluída
- A cobertura até ao teto da câmara tem de ser criada no local

Código EAN: 4002516853848 / Número de material: 12680670 /
Número de material antigo: 69252005D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1002
Medida exterior, largura líquida em mm	835
Medida exterior, profundidade líquida em mm	1200
Medida exterior, altura bruta em mm	1002
Medida exterior, largura bruta em mm	860
Medida exterior, profundidade bruta em mm	1200
Peso líquido em kg	60,13
Peso bruto em kg	75,13