

A 503

Carro

sem níveis, para lavagem de vidraria/utensílios de laboratório.



- Para colocação de complementos e cestos de rede
- Dependendo da altura, podem ser inseridos até 6 módulos
- Barra superior e guia superior amovíveis

Código EAN: 4002516854784 / Número de material: 12685380 /
Número de material antigo: 69650302D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Categoria do produto	
Carro com acoplamento do módulo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	433
Medida exterior, largura líquida em mm	790
Medida exterior, profundidade líquida em mm	650
Medida exterior, altura bruta em mm	790
Medida exterior, largura bruta em mm	715
Medida exterior, profundidade bruta em mm	860
Peso líquido em kg	11,40
Peso bruto em kg	22,20