

SC

Condensador de vapor
para a desumidificação e arrefecimento ideal da saída de ar.



- Só pode ser utilizado em conjunto com unidade de secagem
- Possibilidade de ligação ao circuito de água de refrig. no local

Código EAN: 4002516855378 / Número de material: 12687850 /
Número de material antigo: 69251301D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	620
Medida exterior, largura bruta em mm	385
Medida exterior, profundidade bruta em mm	770
Peso líquido em kg	33,40
Peso bruto em kg	37,00