


## WQ 1000 WPS Nova Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W2

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | InfinityCare | Dosagem automática | SmartMatic



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos#
- Lavagem ainda mais delicada com otambor com estrutura de favos InfinityCare
- Poupe até 40 % de detergente com TwinDos® graças à dosagem automática\*
- O nosso programa automático SmartMatic® ajusta automaticamente o consumo
- O visor grande a cores M Touch Pro torna a operação muito intuitiva

\* Em comparação com a dosagem manual e com base em resultados de testes internos.




Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /  
Número de material antigo: 11Q100021B

Informações gerais	
Designação do modelo	WQ 1000 WPS Nova Edition
N.º de mat. do fabricante	12696590
Número EAN	4002516857778
Gama	Diamond
Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Sentido de abertura da porta	À direita
Side-by-Side	•
Instalar num nicho	•
Tipo de instalação	
Marca do produto	W2 Nova Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1600
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Design da porta e dos painéis	BlackEffect
Versão do painel	Inclinado
Tipo de comando	Controlo tátil
Visor	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Eficiência de limpeza	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Reconhecimento automático de cartuchos TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Opção Nódos	•
AddProgrammes	•
Higiene excelente	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos InfinityCare	•
Carga em kg	9
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Sistema de vapor SteamCare	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da hora do dia	•
Indicação da sequência do programa	•
Textos de informação	•
Programas favoritos	•
Iluminação do tambor	LED
MultiLingua	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W2

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | InfinityCare | Dosagem automática | SmartMatic



Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /

Número de material antigo: 11Q100021B

Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
ComfortOpen	•

#### Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética (A–G)	A
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	49
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	50
Classe de eficiência de centrifugação (A–G)	A
Classe de emissão de ruído (em centrifugação; A–D)	A
Emissão de ruído durante a centrifugação em dB(A) re1pW	70
Duração do prog. «ECO 40–60» na cap. nominal	229
Consumo de energia no modo desligado em W	0,50
Consumo de energia no modo standby em W	0,50
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,00
Tempo até à lig. automática no modo desligado em min	15
Tempo até à lig. automática no modo de espera em min	15
Tempo até à lig. automática no modo de espera em rede em min	15

Reconhecimento automático de carga FlexLoad	•
Ligação à água quente	•
EcoFeedback	•
Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•

#### Programas de lavagem

QuickPowerWash	•
Algodão	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Sedas (lavagem manual)	•
Lãs (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Roupa escura/Gangas	•
Outdoor	•
Impermeabilizar	•
Roupa de desporto	•
Sapatos de desporto	•
Limpeza da máquina	•
Só enxaguagem	•
ECO 40-60	•
Camisas/Blusas	•
Penas/Edredões	•
Cortinados	•
Primeira lavagem	•
SmartMatic®	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W2

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | InfinityCare | Dosagem automática | SmartMatic

Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /


Número de material antigo: 11Q100021B

Só alisar extra	•
Limpeza do tambor	•
Roupa de cama	•
<b>Extras para lavagem</b>	
SingleWash	•
Curto	•
Pré-lavagem extra	•
Pré-lavagem	•
Água plus	•
Ciclo de enxaguagem adicional	•
Extra silencioso	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
Higiene Plus	•
Poupança de energia	•
<b>Segurança</b>	
Sistema antifugas	Waterproof-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
<b>Caraterísticas técnicas</b>	
Dimensões (A x L x P) em mm	850 x 596 x 620
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	620
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1087
Profundidade do aparelho sem porta em mm	600
Peso em kg	91
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Comprimento da mangueira de entrada de água em m	1,60
Comprimento da mangueira de esgoto da água em m	1,50
Comprimento do cabo elétrico em m	2
<b>Acessórios fornecidos</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele	•

WQ 1000 WPS Nova Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W2

A | 9 kg | 1600 r.p.m. | InfinityCare | Dosagem automática | SmartMatic



Código EAN: 4002516857778 / Número de material: 12696590 /

Número de material antigo: 11Q100021B

#### Idiomas do visor disponíveis


Idiomas disponíveis através do MultiLingua

deutsch, dansk, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
eesti, suomi, français,  
français (CA), français  
(FR), ελληνικά, italiano, [?]  
[?][?], [?][?][?], hrvatski,  
latviesu, lietuviu, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


WQ 1000 WPS Nova Edition

Máquina de lavar roupa de carga frontal W2


A | 9 kg | 1600 r.p.m. | InfinityCare | Dosagem automática | SmartMatic




W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm