

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A -20%* | 9 kg | 1400 r.p.m. | SteamCare | Dosagem automática | QuickPowerWash



- Tratamento da roupa perfeito testado para 20 anos*
- Poupe ainda mais energia com A -20%**
- SteamCare reduz o tempo de engomagem em até 50 % e refresca a sua roupa
- Dosagem precisa e automática de detergente com TwinDos@****
- QuickPowerWash garante resultados eficientes e rápidos em apenas 49 minutos****

* Durante a fase de desenvolvimento da série de máquinas de lavar roupa W1, a Miele testou modelos e componentes principais com 5000 ciclos de lavagem (= 5 lavagens por semana durante 50 semanas por ano) em diversos programas. Saiba mais: miele.pt/20years

** 20 % de mais poupança em comparação ao valor-limite (52) da CEE A.

*** Para utilização exclusiva com o detergente UltraPhase da Miele.

**** Isto aplica-se a todas as máquinas de lavar roupa da Miele que permitem uma implementação dos parâmetros técnicos do procedimento e da máquina apresentados no resumo do relatório de teste WL 1110/18.



Código EAN: 4002516867814 / Número de material: 12723330 /

Número de material antigo: 11WG8801P

Tipo de construção	
Possível formar coluna	•
Side-by-side	•
Instalar num nicho	•
Batente da porta	à direita
Tipo de instalação	
Marca do produto	W1 White Edition
Máquinas de carga frontal	•
Centrifugação	
Velocidade de centrifugação máx.	1400
Fim da enxaguagem	•
Função «sem centrifugação»	•
Design	
Cor do aparelho	Branco lótus
Cor do painel	Branco lótus
Design da porta	Preto obsidiana com aro cromado
Cor do botão seletor rotativo	Branco lótus/Anel crom.
Versão do painel	5° de inclinação
Tipo de comando	Botão seletor rotativo
Visor	DirectSensor branco, 7 seg.
Eficiência de limpeza	
Tecnologia inovadora de lavagem PowerWash	•
Dosagem automática de detergente TwinDos	•
Dosagem certa CapDosing	•
Tratamento delicado da roupa	
Tambor com estrutura de favos	•
Carga em kg	9,0
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Gaveta de detergentes AutoClean	•
AddLoad (Adicionar mais roupa)	•
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Mais económico do que o valor-limite (52) da classe de eficiência energética A	20%
Consumo de energia calculado em kWh por 100 ciclos de funcionamento para o ciclo de lavagem em kWh	40
Consumo de água calculado por ciclo de funcionamento em l	50
Classe de eficiência de centrifugação (A-G)	B
Classe de emissão de ruído (em centrifugação; A-D)	A
Emissão de ruído durante a centrifugação em dB(A) re1pW	72
Duração do prog. «ECO 40-60» na cap. nominal	229
Consumo de energia no modo desligado em W	0,40
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	0,80

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:

A -20 %* | 9 kg | 1400 r.p.m. | SteamCare | Dosagem automática | QuickPowerWash



Código EAN: 4002516867814 / Número de material: 12723330 /

Número de material antigo: 11WG8801P

Lavagem a baixa temperatura «frio» e «20 °C»	•
Sistema automático de quantidade	•
Contador do volume de água	•
Regulação de espuma	•
Motor ProfiEco	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
Algodão	•
Algodão com pré-lavagem	•
Fibras	•
Roupa delicada	•
Camisas	•
Lã (lavagem manual)	•
Expresso 20	•
Refrescar (vapor)	•
Despejo/Centrifugação	•
ECO 40-60	•
Extras para lavagem	
Curto	•
Alisar extra com vapor	•
Sinal	•
Segurança	
Sistema antifugas	Watercontrol-System
Segurança para crianças	•
Código Pin	•
Interface ótica	•
Caraterísticas técnicas	
Dimensões em mm (largura)	596
Dimensões em mm (altura)	850
Dimensões em mm (profundidade)	643
Profundidade do aparelho com a porta aberta em mm	1077
Peso em kg	80
Potência máxima instalada em kW	2,10-2,40
Tensão em V	220-240
Fusível em A	10
Frequência em HZ	50
Comprimento do cabo elétrico em m	2
Acessórios fornecidos	
3 Caps	•
UltraPhase 1+2	•
Voucher para 5 cartuchos UltraPhase da Miele	•


WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Máquina de lavar roupa de carga frontal W1:


A -20 %* | 9 kg | 1400 r.p.m. | SteamCare | Dosagem automática | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm