


KM 7697 FL

Placa de indução independente do forno
com 936 mm largura e indução total para máxima flexibilidade.




- Seleção rápida e intuitiva por escala numérica: SmartSelect
- Reconhecimento inteligente de até 6 recipientes para cozinhar
- Sem moldura para instalação à face ou sobre a bancada
- Variedade de potências: função Manter quente e TwinBooster
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516875406 / Número de material: 12724540 /
Número de material antigo: 26769770IB

Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Instalação à face	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação sobre a bancada	•
Combinável com SmartLine	•
Zonas de cozinhar	
Número de áreas de cozinhar	1
Número máximo de recipientes para cozinhar	6
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	livremente selecionável
Tipo	Indução total
Tamanho em mm	870x380
Potência Booster máx. em W	3300
Potência máx. em W	2600
Potência TwinBooster máx. em W	3650
Conforto de utilização	
Miele@home	•
Comando através de teclas sensoras	SmartSelect
Função automática Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Cor da indicação	Amarelo
Sistema automático	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Desligar automático	•
Regulações personalizáveis	•
Reconhecimento inteligente de recipientes	•
Auxiliar de posicionamento	•
Proteção para limpeza	•
Timer	•
Manter quente	•
Eficiência e sustentabilidade	
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	1,0
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	20
Conforto de manutenção	
Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
Segurança	
Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•

KM 7697 FL

Placa de indução independente do forno
com 936 mm largura e indução total para máxima flexibilidade.



Código EAN: 4002516875406 / Número de material: 12724540 /
Número de material antigo: 26769770IB

Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•

Caraterísticas técnicas


Dimensões (A x L x P) em mm	51 x 936 x 520
Dimensões em mm (largura)	936
Dimensões em mm (altura)	51
Dimensões em mm (profundidade)	520
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	916
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	500
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	51
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	916
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	21
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	940
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	11,00
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60

Acessórios fornecidos


Cabo de ligação	Sim
-----------------	-----

KM 7697 FL

Placa de indução independente do forno
com 936 mm largura e indução total para máxima flexibilidade.



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – on-set



KM7697FL, KM7897FL, KM7897-1FLDiamond, KM7897-2FL Diamond (installation drawings) – flush-fit