

PDR 508 HP P [EL]

Secador com bomba de calor Profissional, Pequeno Gigante com consumo de energia reduzido e tempos curtos. Capacidade de carga de 8.0 kg.



- Volume do tambor de 130.00 l, capacidade de carga 8.0 kg
- 50 % menos de consumo de energia do que o secador de saída de ar*
- Bomba de calor ainda mais sustentável com propano como refrigerante
- Painel de comandos M Select com muitos programas padrão e especiais
- Conectividade pronta para o futuro através de Wi-Fi

* Os secadores com bomba de calor têm um consumo de energia até 50 % inferior ao dos secadores de saída de ar com aquecimento elétrico.



Código EAN: 4002516870470 / Número de material: 12750410 / Número de material antigo: 525082611B

Construção e modelo

Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Performance
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	130,00
Sistema de secagem	Bomba de calor
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim

Aplicação

Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para uso doméstico	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•

Dados de potência

Potência de evaporação máxima em l/h	3 l
Consumo energético específico em kWh/kg	0,20
Consumo energético específico em Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em kWh/kg	0,20
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,17
Tempo de funcionamento do programa em min.	77
Tempo de funcionamento do programa Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em min.	77
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	67

Comando

Tipo de comando	M Select
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24

PDR 508 HP P [EL]

Secador com bomba de calor Profissional, Pequeno Gigante com consumo de energia reduzido e tempos curtos. Capacidade de carga de 8.0 kg.



Código EAN: 4002516870470 / Número de material: 12750410 /
Número de material antigo: 525082611B

Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Bomba de calor
Ligação elétrica	220-240V~ 50HZ
Potência total em kW	1,44
Fusível em A	10
Fornecimento com tomada	•
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	777
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	72,0
Peso bruto em kg	78
Carga máxima no piso em N	920
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	3,60
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de algodão na porta	•
Sistema do filtro do permutador de calor com pouca manutenção	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado Plus	•
Tubo de saída de água condensada	•
Canal de comunicação	•
Cesto para secador (opção)	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Princípio de funcionamento	Condensação
Sistema fechado hermeticamente	•
Refrigerante	R290
Quantidade de refrigerante em kg	0,14
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO2e	3
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO2e	0,45
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Wi-Fi	•
Módulo LAN (opção)	•

PDR 508 HP P [EL]

Secador com bomba de calor Profissional, Pequeno Gigante com consumo de energia reduzido e tempos curtos. Capacidade de carga de 8.0 kg.



Código EAN: 4002516870470 / Número de material: 12750410 /

Número de material antigo: 525082611B

WiFiConn@ct

Normas e certificados

CE

VDE

VDE-EMC

Proteção contra salpicos de água IP X4

WEEE

Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas

Eficiência e sustentabilidade

Classe de eficiência energética (A-G)

E

Consumo de energia ponderado por 100 ciclos de funcionamento do programa «Secagem para guardar ECO» em kWh

130

Emissão de ruído no programa padrão «Secagem para guardar ECO» em dB(A) re1pW

64

Classe de emissão de ruído (A-D)

B

Tempo de funcionamento do programa «Secagem para guardar ECO» em min.

98

Eficiência de condensação em %

92

Classe de eficiência de condensação (A-D)

B