

## PDR 508 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 8.0 kg em 54 min.



- Volume do tambor de 130.00 l, capacidade de carga 8.0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Painel linguisticamente neutro com botão seletor rotativo: M Select
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry

Código EAN: 4002516870784 / Número de material: 12750540 /  
Número de material antigo: 525083621B

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Performance
Frente	Branco lótus
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	130,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para clubes desportivos	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Adequado para instituições estatais/sociais	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	6 l
Consumo energético específico em kWh/kg	0,50
Consumo energético específico em Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em kWh/kg	0,50
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,42
Tempo de funcionamento do programa em min.	42
Tempo de funcionamento do programa Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em min.	42
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	37
Comando	
Tipo de comando	M Select
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•

## PDR 508 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 8.0 kg em 54 min.



Código EAN: 4002516870784 / Número de material: 12750540 /  
Número de material antigo: 525083621B

Indicação da sequência do programa	•
Painel com símbolos facilmente compreensíveis	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N~ 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	6,14
Potência total em kW	6,40
Fusível em A	10
<b>Possível variante de tensão 1</b>	
Ligação elétrica	230V~ 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	2,99
Potência total em kW	3,24
Fusível em A	16
<b>Possível variante de tensão 2</b>	
Ligação elétrica	3~ 230V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	6,14
Potência total em kW	6,40
Fusível em A	16
<b>Dimensões e peso da máquina de secar roupa</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	596
Medida exterior, profundidade líquida em mm	717
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	49,0
Peso bruto em kg	54
Carga máxima no piso em N	920
<b>Nível de emissões</b>	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	0,76
<b>Equipamento</b>	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Canal de comunicação	•
Cesto para secador (opção)	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
<b>Eficiência e sustentabilidade</b>	
Princípio de funcionamento	Saída de ar
Taxa de reciclagem em %	95
<b>Possibilidades de ligação</b>	
Sistema de pagamento (opção)	•

## PDR 508 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 8.0 kg em 54 min.



Código EAN: 4002516870784 / Número de material: 12750540 /  
Número de material antigo: 525083621B

Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•
Wi-Fi	•
Módulo LAN (opção)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normas e certificados</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•