

PDR 908 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 8.0 kg em 52 min.



- Volume do tambor de 130.00 l, capacidade de carga 8.0 kg
- Testado para utilização intensiva: qualidade Miele única
- Alto conforto oper. c/ visor a cores full touch M Touch Flex
- Secagem precisa para todos os têxteis: PerfectDry
- Conectividade pronta para o futuro através de Wi-Fi

Código EAN: 4002516870487 / Número de material: 12750560 /
Número de material antigo: 529084621B

Construção e modelo	
Modelo	Máq.carga frontal, coluna
Linha	Desempenho Plus
Frente	Aço inoxidável
Cor do painel	Aço inoxidável
Capacidade de carga em kg	8,0
Volume do tambor em l	130,00
Sistema de secagem	Saída de ar
Abertura da porta [Ø] em mm	370
Ângulo de abertura da porta em graus	167
Batente da porta	à esquerda
Tambor com estrutura de favos em inox	Sim
Aplicação	
Adequado para hotelaria e restauração	•
Adequado para lares de idosos e casas de repouso	•
Adequado para a gestão de instalações	•
Adequado para lavandaria	•
Adequado para condomínios e residências	•
Adequado para a limpeza de têxteis	•
Adequado para lavandarias e engomadoras	•
Adequado para oficinas	•
Adequado para universidades, escolas e infantários	•
Adequado para hospitais	•
Adequado para parques de campismo	•
Adequado para Beauty, Wellness & Fitness	•
Adequado para consultórios médicos e dentários	•
Adequado para a indústria petroquímica	•
Adequado para a indústria de processamento de produtos alimentares	•
Adequado para parques temáticos e estâncias de férias	•
Dados de potência	
Potência de evaporação máxima em l/h	6 l
Consumo energético específico em kWh/kg	0,50
Consumo energético específico em Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em kWh/kg	0,50
Consumo energético específico em Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em kWh/kg	0,42
Tempo de funcionamento do programa em min.	42
Tempo de funcionamento do programa Algodão/Secagem normal com humidade residual de 48% em min.	42
Tempo de funcionamento do programa Tecido misto/Secagem normal com humidade residual de 40% em min.	37
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
Programabilidade	Programável
Comando do programa	Comando humidade residual
Pré-seleção de início máx. em h	24
Indicação do tempo restante	•

PDR 908 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 8.0 kg em 52 min.



Código EAN: 4002516870487 / Número de material: 12750560 /
Número de material antigo: 529084621B

Indicação da sequência do programa	•
Idioma selecionável a qualquer momento	•
Ligação elétrica padrão	
Tipo de aquecimento	Elétrico
Ligação elétrica	3N~ 400V 50/60HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	6,14
Potência total em kW	6,40
Fusível em A	10
Possível variante de tensão 1	
Ligação elétrica	230V~ 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	2,99
Potência total em kW	3,24
Fusível em A	16
Possível variante de tensão 2	
Ligação elétrica	3~ 230V 50/60HZ
Potência de aquecimento em kW	6,14
Potência total em kW	6,40
Fusível em A	16
Dimensões e peso da máquina de secar roupa	
Medida exterior, altura líquida em mm	850
Medida exterior, largura líquida em mm	605
Medida exterior, profundidade líquida em mm	717
Medida exterior, altura bruta em mm	940
Medida exterior, largura bruta em mm	660
Medida exterior, profundidade bruta em mm	820
Peso líquido em kg	51,5
Peso bruto em kg	57
Carga máxima no piso em N	920
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	0,76
Equipamento	
Reverso inteligente do tambor	•
Fluxo de ar axial	•
Filtro de grande dimensão	•
PerfectDry	•
Pás Soft-Lift	•
Função Delicado	•
Canal de comunicação	•
Iluminação do tambor	•
Acessórios independentes do aparelho	•
Eficiência e sustentabilidade	
Princípio de funcionamento	Saída de ar
Taxa de reciclagem em %	95
Possibilidades de ligação	
Sistema de pagamento (opção)	•
Interface ótica para acesso de assistência técnica	•
Corte de picos de carga / gestão de energia (opção)	•

PDR 908 ROP [EL]

Secador de saída de ar Profissional, Pequeno Gigante, com aquecimento elétrico com tempos do programa particularmente curtos. Rendimento de 8.0 kg em 52 min.



Código EAN: 4002516870487 / Número de material: 12750560 /
Número de material antigo: 529084621B

Wi-Fi	•
Módulo LAN (opção)	•
WiFiConn@ct	•
Normas e certificados	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Proteção contra salpicos de água IP X4	•
WEEE	•
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas	•