

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com porta de vidro

com ligação para água desmineralizada, dosagem de líquidos e função EcoDry.



- Rendimento/carga de, p. ex. 44 instrumentos de transmissão ou 44 aspiradores
- Rendimento/carga de, p. ex. 8 cestos de rede DIN ou 48 espéculos GIN
- Segurança por controlo: controlo da pressão de lavagem e do braço de lavagem
- Conforto de utilização com visor tátil a cores M Touch Flex
- Prático apoio à secagem: EcoDry
- Pode ser ligado em rede de fábrica por Wi-Fi ou Ethernet

Código EAN: 4002516883401 / Número de material: 12798490 /

Número de material antigo: 62868214SEE

Construção e modelo	
Modelo	Aparelho de instalação livre, de integrar por baixo da bancada, estreito
Linha	ExpertLine
Cor do painel	Preto
Revestimento exterior	Aço inoxidável
Porta de vidro	•
Encastrável debaixo de uma bancada	•
Tampa	Aço inoxidável
Número de níveis de lavagem	2
AutoClose: bloqueio automático da porta	•
Sinal, sinal acústico no final do programa	•
Estrutura de fácil manutenção	•
Aplicação	
Adequado para hospitais	•
Adequado para consultórios dentários	•
Adequado para consultórios médicos	•
Adequado para cirúrgicas ambulatoriais	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN por carga [quantidade]	8
Espéculos GIN por carga [quantidade]	48
Conjuntos CMI por carga [quantidade]	1-2
Conjuntos oftalmológicos por carga [quantidade]	8
Conjuntos AN por carga [quantidade]	2-3
Socos por carga [quantidade]	28
Aspirador por carga [quantidade]	44
Instrumentos ocos por carga [quantidade]	44
Instrumentos de transferência por carga [quantidade]	44
Dados de potência	
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	500
Volume útil da cuba em l	145,00
Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfecção) em min.	40
Horas de funcionamento testadas	15000
Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfecção) em min.	19
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opção)	•
Miele Move MedDent+ (opção)	•
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
Aprovação da carga diretamente através do visor	•
Pré-seleção de início máx. em h	24
Programabilidade	Programável
Programas [número]	23
Posições livres [número]	5
Comando por controlo do valor A0	•

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com porta de vidro

com ligação para água desmineralizada, dosagem de líquidos e função EcoDry.



Código EAN: 4002516883401 / Número de material: 12798490 /

Número de material antigo: 62868214SEE

Recomeço automático do programa	•
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

Ligação elétrica padrão

Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	8,50
Potência total em kW	9,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	2,50
Potência total em kW	3,30
Fusível em A	16

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em kPa	200-1000
Água totalmente desmineralizada [quantidade]	1
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l	10,70
Bomba de alimentação VEP para água desmineralizada (opção)	•
Bomba de esgoto [DN]	22
Descalcificador de água	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	598
Medida exterior, profundidade líquida em mm	603
Cuba, altura útil em mm	520
Cuba, largura útil em mm	530
Peso líquido em kg	72

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm	920
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Cuba, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba, profundidade do cesto inferior em mm	520
Peso bruto em kg	79
Carga máxima no piso em N/m²	1220

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	5,40

Equipamento

Controlo do volume de dosagem	•
Interface do serviço de apoio ao cliente	•
Componentes extensivos (opção)	•

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com porta de vidro

com ligação para água desmineralizada, dosagem de líquidos e função EcoDry.

Código EAN: 4002516883401 / Número de material: 12798490 /

Número de material antigo: 62868214SEE

Programas	
Vario TD Intensiv	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4Filtros	•
Vario TD Instr 6Filtros	•
Vario TD Instr 8Filtros	•
Contentor Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Óptica Vario TD ORL	•
Oftalmologia	•
Carro Ofta. A207	•
Biberões	•
Calçado para bloco operatório	•
Utensílios de enfermaria	•
Universal	•
Enxaguagem Água fria	•
Equipamento	
1 bomba doseadora para detergente líquido	•
1 bomba doseadora para produto neutralizador	•
Lança de sucção para recipientes de produtos de 10–20 l (opção)	•
Lança de sucção conveniente DC5	•
Condensador de vapor	•
Monitorização da pressão de lavagem	•
Monitorização do braço de lavagem	•
Sequências explicativas	•
Iluminação da cuba	•
Sistema de filtragem de vários componentes	•
Bomba de calor de rotação variável	•
Acoplamento direto dos sistemas de carga	•
EcoDry	•
Reservatório de sal no fundo da cuba	•
Cuba selada sem espaços através de tecnologia por laser	•
Radiador fora da cuba	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4301/304)	•
Normas e certificados	
Rótulo VDE (segurança elétrica)	•
Tipo de proteção IP de acordo com a norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Diretiva RoHS 2011/65/UE	•
Classe UE do dispositivo médico IIb	•
Possibilidades de ligação	
Interface Ethernet/Wi-Fi	•

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Máquina de lavar e desinfetar com porta de vidro
com ligação para água desmineralizada, dosagem de líquidos e função EcoDry.



Código EAN: 4002516883401 / Número de material: 12798490 /
Número de material antigo: 62868214SEE

Normas e certificados

EN 61010-1

•