

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Máquina de lavar e desinfetar

com ligação p/água desm., dos. líquidos, sec. ar quente DryPlus & monit. condu.



- Rendimento/carga de, p. ex. 44 instrumentos de transmissão ou 44 aspiradores
- Rendimento/carga de, p. ex. 8 cestos de rede DIN ou 48 espéculos GIN
- Segurança por controlo: controlo da pressão de lavagem e do braço de lavagem
- Conforto de utilização com visor tátil a cores M Touch Flex
- Secagem por ar quente eficiente – DryPlus
- Pode ser ligado em rede de fábrica por Wi-Fi ou Ethernet

Código EAN: 4002516884583 / Número de material: 12800420 /

Número de material antigo: 6286C256SEE

Construção e modelo	
Modelo	Aparelho de instalação livre, de integrar por baixo da bancada, com tampo
Linha	ExpertLine
Cor do painel	Preto
Revestimento exterior	Aço inoxidável
Encastrável debaixo de uma bancada	•
Tampa	Aço inoxidável
Número de níveis de lavagem	2
AutoClose: bloqueio automático da porta	•
Sinal, sinal acústico no final do programa	•
Estrutura de fácil manutenção	•
Aplicação	
Adequado para hospitais	•
Adequado para consultórios dentários	•
Adequado para consultórios médicos	•
Adequado para cirúrgicas ambulatoriais	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN por carga [quantidade]	8
Espéculos GIN por carga [quantidade]	48
Conjuntos CMI por carga [quantidade]	1-2
Conjuntos oftalmológicos por carga [quantidade]	8
Conjuntos AN por carga [quantidade]	2-3
Socos por carga [quantidade]	28
Aspirador por carga [quantidade]	44
Instrumentos ocus por carga [quantidade]	44
Instrumentos de transferência por carga [quantidade]	44
Dados de potência	
Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	500
Volume útil da cuba em l	145,00
Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfeção) em min.	40
Horas de funcionamento testadas	15000
Tempo de funcionamento do programa mais curto (lavagem e desinfeção) em min.	19
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (opção)	•
Miele Move MedDent+ (opção)	•
Comando	
Tipo de comando	M Touch Flex
Aprovação da carga diretamente através do visor	•
Pré-seleção de início máx. em h	24
Programabilidade	Programável
Programas [número]	24
Posições livres [número]	5
Comando por controlo do valor A0	•
Recomeço automático do programa	•

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Máquina de lavar e desinfetar

com ligação p/água desm., dos. líquidos, sec. ar quente DryPlus & monit. condut.



Código EAN: 4002516884583 / Número de material: 12800420 /

Número de material antigo: 6286C256SEE

Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

Ligação elétrica padrão

Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	8,50
Potência total em kW	9,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	2,50
Potência total em kW	3,30
Fusível em A	16

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em kPa	200-1000
Água totalmente desmineralizada [quantidade]	1
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l	10,70
Bomba de alimentação VEP para água desmineralizada (opção)	•
Bomba de esgoto [DN]	22
Descalcificador de água	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	898
Medida exterior, profundidade líquida em mm	700
Cuba, altura útil em mm	520
Cuba, largura útil em mm	530
Peso líquido em kg	98

Unidade de secagem

Agregado de secagem integrado	•
Ventilador em kW	0,30
Resistências de aquecimento em kW	2,20
Débito de ar em m³/h	60
Ajuste de tempo em incrementos de 1 minuto	0-120
Classe do filtro Hepa	H14
Grau de separação do filtro HEPA (conforme a norma DIN EN 1822) em %	99,99
Vida útil do filtro HEPA em h	300

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm	1095
Medida exterior, largura bruta em mm	1200
Medida exterior, profundidade bruta em mm	800
Cuba, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba, profundidade do cesto inferior em mm	520

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Máquina de lavar e desinfetar

com ligação p/água desm., dos. líquidos, sec. ar quente DryPlus & monit. condut.

Código EAN: 4002516884583 / Número de material: 12800420 /

Número de material antigo: 6286C256SEE

Peso bruto em kg	133
Carga máxima no piso em N/m ²	1220
Nível de emissões	
Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	5,40
Equipamento	
Bombas doseadoras adicionalmente integráveis (opção)	•
Controlo do volume de dosagem	•
Interface do serviço de apoio ao cliente	•
Componentes extensivos (opção)	•
Programas	
Vario TD Intensiv	•
Vario TD Dental	•
Vario Dental +	•
Vario TD Instr 4Filtros	•
Vario TD Instr 6Filtros	•
Vario TD Instr 8Filtros	•
Contentor Vario TD	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GIN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Óptica Vario TD ORL	•
Oftalmologia	•
Carro Ofta. A207	•
Biberões	•
Calçado para bloco operatório	•
Utensílios de enfermaria	•
Universal	•
Enxaguagem Água fria	•
Equipamento	
1 doseador/porta para neutralizante	•
1 bomba doseadora para detergente líquido	•
1 bomba doseadora para produto neutralizador	•
Bomba doseadora integrável adicional 5–10 l (opção)	•
Lança de sucção para recipientes de produtos de 10–20 l (opção)	•
Lança de sucção conveniente DC5	•
Condensador de vapor	•
Monitorização da pressão de lavagem	•
Monitorização do braço de lavagem	•
Monitorização da condutividade	•
Sequências explicativas	•
Iluminação da cuba	•
Sistema de filtragem de vários componentes	•
Bomba de calor de rotação variável	•
Acoplamento direto dos sistemas de carga	•
DryPlus	•

PWD 8682 CD [DC5 CM LAN]

Máquina de lavar e desinfetar

com ligação p/água desm., dos. líquidos, sec. ar quente DryPlus & monit. condut.



Código EAN: 4002516884583 / Número de material: 12800420 /

Número de material antigo: 6286C256SEE

Reservatório do sal na porta	•
Possibilidade de ajuste para produtos químicos (3 x 5 l/2 x 10 l)	•
Cuba selada sem espaços através de tecnologia por laser	•
Radiador fora da cuba	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4301/304)	•
Normas e certificados	
Rótulo VDE (segurança elétrica)	•
Tipo de proteção IP de acordo com a norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Diretiva RoHS 2011/65/UE	•
Classe UE do dispositivo médico IIb	•
Possibilidades de ligação	
Interface Ethernet/Wi-Fi	•
Normas e certificados	
EN 61010-1	•