

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Máq. de lavar e desinfetar p/ reprocess. de equip. de proteção respiratória com dosagem de líquidos, secagem ar quente DryPlus e pacote de monitorização.



- Desempenho/carga 6 máscaras de proteção respiratória e 6 válvulas de respiração
- Uso eficiente de recursos com bomba aquecimento rotação variável
- Segurança por controlo: controlo da pressão de lavagem e do braço de lavagem
- Secagem por ar quente eficiente DryPlus
- Pode ser ligado em rede de fábrica por Wi-Fi
- Sistema de lavagem potente e programas específicos

Código EAN: 4002516885122 / Número de material: 12800460 /
Número de material antigo: 62869384SEE

Construção e modelo

Modelo	Aparelho de instalação livre, de integrar por baixo da bancada, estreito
Modelo	Inst. livre, encastrável, 60cm
Gama	ExpertLine
Cor do painel	Preto
Revestimento exterior	Aço inoxidável
Encastrável debaixo de uma bancada	•
Tampa	Aço inoxidável
Número de níveis de lavagem	2
AutoClose: bloqueio automático da porta	•
Sinal, sinal acústico no final do programa	•
Estrutura de fácil manutenção	•

Aplicação

Adequado para bombeiros e serviços de salvamento	•
--	---

Capacidade

Máscaras de proteção respiratória e válvulas de respiração [número]	6
Máscaras de proteção respiratória [número]	6
Válvulas de respiração [número]	12
Estrutura de suporte de aparelhos respiratórios de ar comprimido [número]	1

Dados de potência

Bomba de circulação, Q _{máx} em l/min.	500
Volume útil da cuba em l	145,00
Tempo de funcionamento do programa mínimo em min.	28
Horas de funcionamento testadas	15000
Temperatura de enxaguamento máxima em °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (opção)	•
----------------------------	---

Comando

Tipo de comando	M Touch Flex
Pré-seleção de início máx. em h	24
Programabilidade	Programável
Programas [número]	9
Posições livres [número]	5
Indicação do tempo restante	•
Indicação da sequência do programa	•
Idiomas do visor configuráveis	•

Ligação elétrica padrão

Ligação elétrica	3N AC 400V 50HZ
Potência de aquecimento elétrica em kW	8,50
Potência total em kW	9,30
Fusível em A	16
Compr. cabo de ligação à rede em m	1,90

Possível variante de tensão 1

Ligação elétrica	AC 230V 50HZ
------------------	--------------

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Máq. de lavar e desinfetar p/ reprocess. de equip. de proteção respiratória com dosagem de líquidos, secagem ar quente DryPlus e pacote de monitorização.



Código EAN: 4002516885122 / Número de material: 12800460 /

Número de material antigo: 62869384SEE

Potência de aquecimento elétrica em kW	2,50
Potência total em kW	3,30
Fusível em A	16

Ligação à água/descarga da água

Água fria [quantidade]	1
Água quente [quantidade]	1
Pressão de fluxo necessária em kPa	200-1000
Água totalmente desmineralizada [quantidade]	1
Altura de elevação máxima da bomba de esgoto em cm	100
Dureza máxima da água (água fria/quente) em mmol/l	10,70
Bomba de alimentação VEP para água desmineralizada (opção)	•
Bomba de esgoto [DN]	22
Descalcificador de água	•
Sistema antifugas	Sistema Waterproof

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	598
Medida exterior, profundidade líquida em mm	598
Cuba, altura útil em mm	520
Cuba, largura útil em mm	530
Peso líquido em kg	81

Unidade de secagem

Agregado de secagem integrado	•
Ventilador em kW	0,30
Resistências de aquecimento em kW	2,20
Débito de ar em m³/h	60
Ajuste de tempo em incrementos de 1 minuto	0-120
Classe do filtro Hepa	H13
Grau de separação do filtro HEPA (conforme a norma DIN EN 1822) em %	99,95
Vida útil do filtro HEPA em h	200

Dimensões e peso

Medida exterior, altura bruta em mm	920
Medida exterior, largura bruta em mm	670
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Cuba, profundidade do cesto superior em mm	474
Cuba, profundidade do cesto inferior em mm	520
Peso bruto em kg	90
Carga máxima no piso em N/m²	1220

Nível de emissões

Nível de ruído no local de trabalho	<70 dB(A) re 20 µPa
Dissipação de calor no ambiente em MJ/h	5,40

Programas

Enxaguagem Água fria	•
Regeneração	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Máq. de lavar e desinfetar p/ reprocess. de equip. de proteção respiratória com dosagem de líquidos, secagem ar quente DryPlus e pacote de monitorização.



Código EAN: 4002516885122 / Número de material: 12800460 /

Número de material antigo: 62869384SEE

Vario FB Chem Plus

Equipamento

1 doseador/porta para neutralizante	•
1 bomba doseadora para detergente líquido	•
Bomba doseadora integrável adicional 5–10 l (opção)	•
Lança de sucção para recipientes de produtos de 10–20 l (opção)	•
Lança de sucção Flex DS10	•
Controlo do volume de dosagem	•
Condensador de vapor	•
Monitorização da pressão de lavagem	•
Monitorização do braço de lavagem	•
Sequências explicativas	•
Iluminação da cuba	•
Interface para documentação de processos (opção)	•
Sistema de filtragem de vários componentes	•
Bomba de calor de rotação variável	•
Acoplamento direto dos sistemas de carga	•
DryPlus	•
Reservatório do sal na porta	•
Interface ótica do serviço de assistência técnica	•
Cuba selada sem espaços através de tecnologia por laser	•
Radiador fora da cuba	•
Cuba em aço inox de elevada qualidade (1.4301/304)	•
Componentes extensivos (opção)	•

Possibilidades de ligação

Wi-Fi	•
Interface de ethernet (opção)	•
Módulo doseador externo	•

Normas e certificados

Rótulo VDE (segurança elétrica)	•
Tipo de proteção IP de acordo com a norma EN 60529: IP 21	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Diretiva RoHS 2011/65/UE	•