

## G 5611 SC Front Active

Máquina de lavar louça de instalação livre em qualidade Miele comprovada.



- Classe máxima de eficiência energética A: poupa energia e protege o ambiente
- Tudo completamente seco com a secagem AutoOpen da Miele
- Os melhores resultados em menos de uma hora: QuickPowerWash
- Poupe até 50 % de energia com a ajuda da ligação à água quente da Miele
- Cestos Comfort para flexibilidade no dia a dia
- Abertura e fecho da porta especialmente suaves: ComfortClose



Código EAN: 4002516910657 / Número de material: 12858250 /

Número de material antigo: 215611181B

Tipo de instalação	
Máquina de lavar louça de instalação livre	•
Máquina de lavar louça com 60 cm	•
Design	
Cor do painel	CleanSteel Front
Versão do painel	Painel direito
Tipo de comando	Tecla selectora de programas
Visor	Visor de 7 segmentos de 3 dígitos
Cor do visor	Amarelo
Conforto	
Auxiliar de fecho da porta	AutoClose
Indicação do tempo restante	•
Pré-seleção de início até 24 horas	•
Controlo das funções	Visor
Eficiência e sustentabilidade	
Classe de eficiência energética (A-G)	A
Consumo de água no prog. autom. em l a partir de	6,0
Consumo de água do programa Eco em litros por prog. (ciclo)	8,2
Consumo de energia elétrica no prog. ECO em kWh	0,54
Consumo de energia do prog. Eco em kWh por 100 seq. prog. (ciclos)	54
Valor consumo da lig. à água quente no prog. ECO em kWh	0,30
Duração do programa ECO em minutos	258
Número de serviços	14
Classe de emissão de ruído	C
Tecnologia EcoPower	•
Higiene testada	•
Ligação à água quente	•
Meia carga	•
Qualidade do resultado	
Máquina de lavar louça com água renovada	•
Secagem AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programas de lavagem	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automático	•
Intensivo 75 °C	•
Delicado	•
Opções de lavagem	
Express	•
Limpeza extra	•
Secagem extra	•
Configuração dos cestos	
Arrumação dos talheres	Gaveta para talheres
Suporte para chávenas FlexCare	1

## G 5611 SC Front Active

Máquina de lavar louça de instalação livre em qualidade Miele comprovada.



Código EAN: 4002516910657 / Número de material: 12858250 /

Número de material antigo: 215611181B

Configuração dos cestos

Comfort

### Segurança

Sistema Waterproof

•

Segurança para crianças

•

### Caraterísticas técnicas

Largura do nicho mínima em mm

600

Largura do nicho máxima em mm

600

Altura do nicho mínima em mm

845

Altura do nicho máxima em mm

880

Profundidade do nicho em mm

600

Largura do aparelho em mm

598

Altura do aparelho em mm

845

Profundidade do aparelho em mm

600

Profundidade do aparelho com a porta aberta em cm

119,5

Peso líquido em kg

54,5

Potência máxima instalada em kW

2,00

Tensão em V

230

Fusível em A

10

Número de fases

1

Frequência elétrica padrão

50

Comprimento da mangueira de entrada de água em cm

1,50

Comprimento da mangueira de esgoto em cm

1,50

Comprimento do cabo elétrico em m

1,70


### Acessórios fornecidos

Voucher para 1 embalagem de UltraTabs (20 unidades) ou 3 embalagens (60 unidades cada) a um preço especial

•

## G 5611 SC Front Active

Máquina de lavar louça de instalação livre  
em qualidade Miele comprovada.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)